



## Mandrini pressori

### Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

**Materiale:**

Pomello a lobi: resina termoplastica.

Bussola: acciaio.

Perno filettato: acciaio, classe di resistenza 5.8.

Pressore: plastica PA 6.

**Versione:**

Pomello a lobi, pressore nero.

Bussola zincata, passivata blu.


Perno filettato brunito.

**Nota:**

Il pressore è fornito sciolto. Questo può essere semplicemente inserito a pressione sullo stelo.

## Mandrini pressori

Disegni



## Sintesi articoli

## Mandrini pressori

| N. ordine   | D   | D1 | D2 | D3 | L    | H  | H1 | H2  | H3  |
|-------------|-----|----|----|----|------|----|----|-----|-----|
| K0394.06053 | M6  | 15 | 32 | 14 | 53,8 | 20 | 10 | 2,5 | 7,6 |
| K0394.08064 | M8  | 18 | 40 | 18 | 64,6 | 25 | 13 | 3,5 | 9   |
| K0394.10070 | M10 | 21 | 50 | 22 | 70,1 | 32 | 17 | 4   | 11  |
| K0394.12086 | M12 | 25 | 63 | 26 | 86   | 40 | 21 | 5   | 13  |

