


Chiavette DIN 6885 A

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione


Materiale:

Acciaio 1.1192 o acciaio inox 1.4571.


Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di utilizzo:



Disegni



Sintesi articoli

Chiavette DIN 6885 A

N. ordine	Materiale corpo base	B	H	L = lunghezza
K0696.03X8	acciaio	3	3	8
K0696.03X10	acciaio	3	3	10
K0696.03X12	acciaio	3	3	12
K0696.03X14	acciaio	3	3	14
K0696.03X16	acciaio	3	3	16
K0696.03X18	acciaio	3	3	18
K0696.03X20	acciaio	3	3	20
K0696.03X22	acciaio	3	3	22
K0696.03X25	acciaio	3	3	25

Chiavette DIN 6885 A

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	B	H	L = lunghezza
K0696.03X28	acciaio	3	3	28
K0696.04X8	acciaio	4	4	8
K0696.04X10	acciaio	4	4	10
K0696.04X12	acciaio	4	4	12
K0696.04X14	acciaio	4	4	14
K0696.04X16	acciaio	4	4	16
K0696.04X18	acciaio	4	4	18
K0696.04X20	acciaio	4	4	20
K0696.04X22	acciaio	4	4	22
K0696.04X25	acciaio	4	4	25
K0696.04X28	acciaio	4	4	28
K0696.05X12	acciaio	5	5	12
K0696.05X14	acciaio	5	5	14
K0696.05X16	acciaio	5	5	16
K0696.05X18	acciaio	5	5	18
K0696.05X20	acciaio	5	5	20
K0696.05X22	acciaio	5	5	22
K0696.05X25	acciaio	5	5	25
K0696.05X28	acciaio	5	5	28
K0696.05X32	acciaio	5	5	32
K0696.05X36	acciaio	5	5	36
K0696.05X40	acciaio	5	5	40
K0696.06X12	acciaio	6	6	12
K0696.06X14	acciaio	6	6	14
K0696.06X16	acciaio	6	6	16
K0696.06X18	acciaio	6	6	18
K0696.06X20	acciaio	6	6	20
K0696.06X22	acciaio	6	6	22
K0696.06X25	acciaio	6	6	25
K0696.06X28	acciaio	6	6	28
K0696.06X32	acciaio	6	6	32
K0696.06X36	acciaio	6	6	36
K0696.06X40	acciaio	6	6	40
K0696.06X45	acciaio	6	6	45
K0696.08X14	acciaio	8	7	14
K0696.08X16	acciaio	8	7	16
K0696.08X18	acciaio	8	7	18
K0696.08X20	acciaio	8	7	20
K0696.08X22	acciaio	8	7	22
K0696.08X25	acciaio	8	7	25
K0696.08X28	acciaio	8	7	28
K0696.08X32	acciaio	8	7	32
K0696.08X36	acciaio	8	7	36
K0696.08X40	acciaio	8	7	40
K0696.08X45	acciaio	8	7	45
K0696.08X50	acciaio	8	7	50
K0696.08X70	acciaio	8	7	70
K0696.10X22	acciaio	10	8	22
K0696.10X25	acciaio	10	8	25
K0696.10X28	acciaio	10	8	28
K0696.10X32	acciaio	10	8	32
K0696.10X36	acciaio	10	8	36
K0696.10X40	acciaio	10	8	40
K0696.10X45	acciaio	10	8	45
K0696.10X50	acciaio	10	8	50
K0696.10X56	acciaio	10	8	56
K0696.10X70	acciaio	10	8	70
K0696.10X80	acciaio	10	8	80
K0696.12X25	acciaio	12	8	25
K0696.12X28	acciaio	12	8	28
K0696.12X32	acciaio	12	8	32
K0696.12X36	acciaio	12	8	36

Chiavette DIN 6885 A

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	B	H	L = lunghezza
K0696.12X40	acciaio	12	8	40
K0696.12X45	acciaio	12	8	45
K0696.12X50	acciaio	12	8	50
K0696.12X56	acciaio	12	8	56
K0696.12X70	acciaio	12	8	70
K0696.12X80	acciaio	12	8	80
K0696.14X25	acciaio	14	9	25
K0696.14X28	acciaio	14	9	28
K0696.14X32	acciaio	14	9	32
K0696.14X36	acciaio	14	9	36
K0696.14X40	acciaio	14	9	40
K0696.14X45	acciaio	14	9	45
K0696.14X50	acciaio	14	9	50
K0696.14X56	acciaio	14	9	56
K0696.14X70	acciaio	14	9	70
K0696.14X80	acciaio	14	9	80
K0696.16X50	acciaio	16	10	50
K0696.16X56	acciaio	16	10	56
K0696.16X63	acciaio	16	10	63
K0696.16X70	acciaio	16	10	70
K0696.16X80	acciaio	16	10	80
K0696.16X90	acciaio	16	10	90
K0696.16X100	acciaio	16	10	100
K0696.103X10	acciaio inox	3	3	10
K0696.103X12	acciaio inox	3	3	12
K0696.103X16	acciaio inox	3	3	16
K0696.103X20	acciaio inox	3	3	20
K0696.104X10	acciaio inox	4	4	10
K0696.104X12	acciaio inox	4	4	12
K0696.104X14	acciaio inox	4	4	14
K0696.104X16	acciaio inox	4	4	16
K0696.104X18	acciaio inox	4	4	18
K0696.104X20	acciaio inox	4	4	20
K0696.104X22	acciaio inox	4	4	22
K0696.105X12	acciaio inox	5	5	12
K0696.105X14	acciaio inox	5	5	14
K0696.105X16	acciaio inox	5	5	16
K0696.105X18	acciaio inox	5	5	18
K0696.105X20	acciaio inox	5	5	20
K0696.105X22	acciaio inox	5	5	22
K0696.105X25	acciaio inox	5	5	25
K0696.105X28	acciaio inox	5	5	28
K0696.105X36	acciaio inox	5	5	36
K0696.105X40	acciaio inox	5	5	40
K0696.106X12	acciaio inox	6	6	12
K0696.106X14	acciaio inox	6	6	14
K0696.106X16	acciaio inox	6	6	16
K0696.106X18	acciaio inox	6	6	18
K0696.106X20	acciaio inox	6	6	20
K0696.106X22	acciaio inox	6	6	22
K0696.106X25	acciaio inox	6	6	25
K0696.106X28	acciaio inox	6	6	28
K0696.106X32	acciaio inox	6	6	32
K0696.106X36	acciaio inox	6	6	36
K0696.106X40	acciaio inox	6	6	40
K0696.108X16	acciaio inox	8	7	16
K0696.108X18	acciaio inox	8	7	18
K0696.108X20	acciaio inox	8	7	20
K0696.108X22	acciaio inox	8	7	22
K0696.108X25	acciaio inox	8	7	25
K0696.108X28	acciaio inox	8	7	28
K0696.108X32	acciaio inox	8	7	32

Chiavette DIN 6885 A

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	B	H	L = lunghezza
K0696.108X36	acciaio inox	8	7	36
K0696.108X40	acciaio inox	8	7	40
K0696.108X45	acciaio inox	8	7	45
K0696.108X50	acciaio inox	8	7	50
K0696.108X70	acciaio inox	8	7	70
K0696.110X22	acciaio inox	10	8	22
K0696.110X25	acciaio inox	10	8	25
K0696.110X28	acciaio inox	10	8	28
K0696.110X32	acciaio inox	10	8	32
K0696.110X36	acciaio inox	10	8	36
K0696.110X40	acciaio inox	10	8	40
K0696.110X45	acciaio inox	10	8	45
K0696.110X50	acciaio inox	10	8	50
K0696.110X56	acciaio inox	10	8	56
K0696.110X70	acciaio inox	10	8	70
K0696.110X80	acciaio inox	10	8	80
K0696.112X28	acciaio inox	12	8	28
K0696.112X32	acciaio inox	12	8	32
K0696.112X36	acciaio inox	12	8	36
K0696.112X40	acciaio inox	12	8	40
K0696.112X45	acciaio inox	12	8	45
K0696.112X50	acciaio inox	12	8	50
K0696.112X56	acciaio inox	12	8	56
K0696.112X70	acciaio inox	12	8	70
K0696.112X80	acciaio inox	12	8	80
K0696.114X32	acciaio inox	14	9	32
K0696.114X40	acciaio inox	14	9	40
K0696.114X45	acciaio inox	14	9	45
K0696.114X50	acciaio inox	14	9	50
K0696.114X56	acciaio inox	14	9	56
K0696.114X70	acciaio inox	14	9	70
K0696.114X80	acciaio inox	14	9	80
K0696.116X50	acciaio inox	16	10	50
K0696.116X63	acciaio inox	16	10	63
K0696.116X70	acciaio inox	16	10	70
K0696.116X80	acciaio inox	16	10	80
K0696.116X90	acciaio inox	16	10	90
K0696.116X100	acciaio inox	16	10	100