

Manopole avvitabili con limitazione di coppia

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione




Materiale:
Acciaio da bonifica.

Versione:
temprato e brunito.

Nota:
Con il perno filettato con cava esagonale è possibile impostare la coppia di sgancio per ottenere la forza di serraggio desiderata. Si ottiene quando la maniglia è inclinata di 15°.


Nota:
Assicurarsi che la maniglia sia inclinata in posizione orizzontale.

Disegni




Manopole avvitali con limitazione di coppia

Disegni




Pinza di traino K0910.3240...




Con una forza di bloccaggio di 900 N, la quota di regolazione per il limite di coppia è di 5 mm, la forza manuale dell'impugnatura è di 120 N.


Pinza di traino K0910.4050...




Staffa girevole K0912....3232




Staffa girevole K0912....4540



Bloccaggio laterale K0928.0500
K0928.0501



Bloccaggio laterale K0928.0800
K0928.0801



Osservazione:
le curve di potenza illustrate sopra valgono per tenditori sgrassati

Manopole avvitali con limitazione di coppia

Sintesi articoli

Manopole avvitali con limitazione di coppia

N. ordine	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Forza manuale FH N
K0916.05090	89,5	60	13	18,5	6,5	8	12	5,5	M5	M5x16	0-150
K0916.06119	119	84	15	23	8	10	14	6,5	M6	M6x20	0-200