



Curve di potenza




Pinza di traino K0910.3240...




Con una forza di bloccaggio di 900 N, la quota di regolazione per il limite di coppia è di 5 mm, la forza manuale dell'impugnatura è di 120 N.


Pinza di traino K0910.4050...



Staffa girevole K0912....3232



Staffa girevole K0912....4540



Osservazione:
le curve di potenza illustrate sopra valgono per tenditori sgrassati