


Adattatore per staffa girevole

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Lega di alluminio altamente resistente.

Versione:


Rivestimento Hart-Coat®.

Nota:

Superficie resistente all'usura, respinge le particelle di saldatura.

Per la ricezione di bracci di spinta singoli. Idoneo per tenditori mobili pneumatici K1815 nella dimensione appropriata.

Disegni



Sintesi articoli

Adattatore per staffa girevole

Adattatore per staffa girevole

Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	A	B	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	T	T1
K1817.1216	12/16	22	12	8	5,5	10	4,5	14	6	30	13	7	5
K1817.2000	20	30	16	12	8,5	14	5,5	20	8	40	18	10,5	5,5
K1817.2500	25	38	16	14	8,5	14	5,5	20	8	50	25	8	6,5
K1817.3240	32/40	45	19	16	8,5	14	7	25	10	60	30	11	9
K1817.5063	50/63	48	25	20	10,5	17	9	30	12	65	30	14	10