


Dadi esagonali DIN 934, acciaio inox

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.

Versione:


Acciaio inox A2-70 non trattato.

Acciaio inox A4-70, non trattato.

Su richiesta:

Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Classe di resistenza	D	E	H	SW	DIN
K1145.1025	acciaio inox A2	70	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
K1145.103	acciaio inox A2	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.104	acciaio inox A2	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.105	acciaio inox A2	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.106	acciaio inox A2	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.108	acciaio inox A2	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.110	acciaio inox A2	70	M10	18,9	8	17	DIN 934

Dadi esagonali DIN 934, acciaio inox

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Classe di resistenza	D	E	H	SW	DIN
K1145.112	acciaio inox A2	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.116	acciaio inox A2	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.120	acciaio inox A2	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.130	acciaio inox A2	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.136	acciaio inox A2	70	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.114	acciaio inox A2	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.122	acciaio inox A2	70	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.124	acciaio inox A2	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.127	acciaio inox A2	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.133	acciaio inox A2	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.5025	acciaio inox A4	70	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
K1145.603	acciaio inox A4	70	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.604	acciaio inox A4	70	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.605	acciaio inox A4	70	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.606	acciaio inox A4	70	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.608	acciaio inox A4	70	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.610	acciaio inox A4	70	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.612	acciaio inox A4	70	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.614	acciaio inox A4	70	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.616	acciaio inox A4	70	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.620	acciaio inox A4	70	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.622	acciaio inox A4	70	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.624	acciaio inox A4	70	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.627	acciaio inox A4	70	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.630	acciaio inox A4	70	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.633	acciaio inox A4	70	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.636	acciaio inox A4	70	M36	60,8	29	55	DIN 934