

Serratura girevole a compressione zinco

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.

Versione:

Alloggiamento, azionamento cromato.

Nota:

Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.

A prova di vibrazioni, impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.

Funzioni:

Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare di 90°, la linguetta viene tirata in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. La distanza di chiusura è di 6 mm. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Accessori:

Chiave a tubo K0535


Nota disegno:

Azionamento:

- a) tubo quadro 8 mm
- b) doppia aletta 3 mm
- c) doppia aletta 5 mm
- d) spina
- e) chiave triangolare 7 mm

Serratura girevole a compressione zinco

Disegni



Sintesi articoli

Serratura girevole a compressione zinco

N. ordine	Azionamento	H	S max.	SW
K0529.18321	quadro 8 mm	32	18	27
K0529.30321	leva	32	18	27
K0529.43321	doppio incavo 3 mm	32	18	27
K0529.45321	doppio incavo 5 mm	32	18	27
K0529.87321	Chiave triangolare 7mm	32	18	27

