

## Linguette in acciaio, con battuta

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

**Materiale:**

Acciaio.

**Versione:**

Superficie zincata.

**Nota:**


\*A in mm per lunghezza alloggiamento H=18, H=30 mm e H=50 mm.

**Accessori:**

Serratura girevole in zinco, con chiave K2216.

Serratura girevole in zinco, con chiave, versione lunga K2217.

### Disegni



### Sintesi articoli

## Linguetta in acciaio, con battuta

### Sintesi articoli

#### Linguetta acciaio, con battuta

| N. ordine   | Versione 2            | A                                   |                                     | B  | B1 | L      |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|----|--------|
|             |                       | per lunghezza alloggiamento<br>H=18 | per lunghezza alloggiamento<br>H=30 |    |    |        |
| K2218.13506 | a gomito verso l'alto | 6                                   | 18                                  | 38 | 19 | 8,1 35 |
| K2218.13508 | a gomito verso l'alto | 8                                   | 20                                  | 40 | 19 | 8,1 35 |
| K2218.13510 | a gomito verso l'alto | 10                                  | 22                                  | 42 | 19 | 8,1 35 |
| K2218.13513 | a gomito verso l'alto | 13                                  | 25                                  | 45 | 19 | 8,1 35 |
| K2218.13514 | a gomito verso l'alto | 14                                  | 26                                  | 46 | 19 | 8,1 35 |
| K2218.13516 | a gomito verso l'alto | 16                                  | 28                                  | 48 | 19 | 8,1 35 |
| K2218.13518 | dritto                | 18                                  | 30                                  | 50 | 19 | 8,1 35 |
| K2218.13520 | a gomito in giù       | 20                                  | 32                                  | 52 | 19 | 8,1 35 |
| K2218.13522 | a gomito in giù       | 22                                  | 34                                  | 54 | 19 | 8,1 35 |
| K2218.13524 | a gomito in giù       | 24                                  | 36                                  | 56 | 19 | 8,1 35 |
| K2218.13526 | a gomito in giù       | 26                                  | 38                                  | 58 | 19 | 8,1 35 |
| K2218.13528 | a gomito in giù       | 28                                  | 40                                  | 60 | 19 | 8,1 35 |
| K2218.14504 | a gomito verso l'alto | 4                                   | 16                                  | 36 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14506 | a gomito verso l'alto | 6                                   | 18                                  | 38 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14508 | a gomito verso l'alto | 8                                   | 20                                  | 40 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14510 | a gomito verso l'alto | 10                                  | 22                                  | 42 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14513 | a gomito verso l'alto | 13                                  | 25                                  | 45 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14514 | a gomito verso l'alto | 14                                  | 26                                  | 46 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14516 | a gomito verso l'alto | 16                                  | 28                                  | 48 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14518 | dritto                | 18                                  | 30                                  | 50 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14520 | a gomito in giù       | 20                                  | 32                                  | 52 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14522 | a gomito in giù       | 22                                  | 34                                  | 54 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14524 | a gomito in giù       | 24                                  | 36                                  | 56 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14526 | a gomito in giù       | 26                                  | 38                                  | 58 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14528 | a gomito in giù       | 28                                  | 40                                  | 60 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14530 | a gomito in giù       | 30                                  | 42                                  | 62 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14532 | a gomito in giù       | 32                                  | 44                                  | 64 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14534 | a gomito in giù       | 34                                  | 46                                  | 66 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14536 | a gomito in giù       | 36                                  | 48                                  | 68 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14538 | a gomito in giù       | 38                                  | 50                                  | 70 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14540 | a gomito in giù       | 40                                  | 52                                  | 72 | 19 | 8,1 45 |
| K2218.14542 | a gomito in giù       | 42                                  | 54                                  | 74 | 19 | 8,1 45 |