

Inseri filettati HeliCoil®plus

Descrizione articolo/immagini prodotto



prima



dopo



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4301

Versione:

verde.

Nota:

Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono un ausilio irrinunciabile per le officine di riparazioni e per chiunque lavori i metalli.

Filettature rovinate, bloccate o troppo larghe possono essere riportate al diametro nominale in pochi minuti.

Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile anche il recupero degli scarti di prodotti costosi.

Grazie all'elevata qualità della superficie, garantiscono un ottimo limite di elasticità e una maggiore forza di precarico delle viti ad alta resistenza.

Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono inoltre adatti per filettature mobili in tutti i componenti in leghe leggere e in pezzi fusi.

Su richiesta:

Altre dimensioni.

Sintesi articoli

Inseri filettati HeliCoil®plus

N. ordine	Versione	Inseri filettati	Lunghezza degli inserti in condizioni di montaggio mm
K2423.0521	Insero Filettato	M5	5
K2423.0531	Insero Filettato	M5	7,5
K2423.0541	Insero Filettato	M5	10
K2423.0621	Insero Filettato	M6	6
K2423.0631	Insero Filettato	M6	9
K2423.0641	Insero Filettato	M6	12
K2423.0821	Insero Filettato	M8	8
K2423.0831	Insero Filettato	M8	12
K2423.0841	Insero Filettato	M8	16
K2423.1021	Insero Filettato	M10	10
K2423.1031	Insero Filettato	M10	15
K2423.1041	Insero Filettato	M10	20
K2423.1221	Insero Filettato	M12	12
K2423.1231	Insero Filettato	M12	18
K2423.1241	Insero Filettato	M12	24