



## Staffe dentellate, acciaio

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione


**Materiale:**  
Acciaio da bonifica.

**Versione:**  
verniciato.

**Nota:**  
Utilizzare solo in combinazione con blocchi di interposizione universali K2420.

Se si utilizza la rondella conica K0729 scegliere la forma G.

### Disegni



### Sintesi articoli

#### Staffe dentellate, acciaio

N. ordine	Materiale corpo base	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F kN	per vite
K2422.06	acciaio da bonifica	50	10	7	20	8	10	20	4,82	M6

## Staffe dentellate, acciaio

### Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F kN	per vite
K2422.08	acciaio da bonifica	60	12	9	25	10	13	22	8,77	M8
K2422.10	acciaio da bonifica	80	15	11	30	12	15	30	13,9	M10
K2422.12	acciaio da bonifica	100	20	14	40	14	21	40	20,2	M12/M14
K2422.16	acciaio da bonifica	125	25	18	50	18	26	45	37,8	M16/M18
K2422.20	acciaio da bonifica	160	30	22	60	22	30	60	58,8	M20/M22
K2422.24	acciaio da bonifica	200	30	26	70	26	35	80	84,7	M24