


Fechos lingueta com trava de segurança

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça, acionamento, porca e chave em zamak.
Anel de vedação plano em borracha.

Versão:

Carcaça e acionamento banhados em cromo ou preto revestido a pó.
Chave banhada a cromo.

Indicação:

Fecho lingueta com trava de segurança com lingueta de mancal com mola. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.

Protegida contra água e poeira conforme IP65.

Pedir a chave separadamente. O cadeado pode ser aberto apenas com a chave específica. A chave pode ser retirada apenas na posição fechada. Com o cadeado aberto, a chave funciona adicionalmente como manípulo.

Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.

Acessórios:


Lingueta para fecho lingueta de aço K0523.

Indicação de desenho:

- 1) A chave pode ser retirada na posição trancada
- 2) A chave não pode ser retirada na posição trancada

Fechos lingueta com trava de segurança

Desenhos



Visão geral dos artigos

Fechos lingueta com trava de segurança

Código do artigo	Superfície Corpo básico	Acionamento	H	SW	Número de encomenda Código
K0524.181	banhado a cromo	Chaves	18,5	27	K0524.9
K0524.182	revestido a pó	Chaves	18,5	27	K0524.9

Código do artigo	Denominação
K0524.9	Chave Especial De Encaixe