

## Conchas embutidas retráteis em alumínio

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

# 19"



### Descrição

#### Material:

Concha embutida alça retrátil em perfil de alumínio.

Tampas de acabamento em poliamida.

Forma A fixação através de perfil de borracha.

Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.

#### Versão:

Concha embutida e alça retrátil tratadas com shot peening, acetinadas e pretas ou em cores naturais anodizadas.

Perfil de borracha preto.

Parafusos de fixação zincados.

#### Indicação:

Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, encaixe a concha inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segure-a contra a parede do compartimento.

Dependendo da versão, pressione o 2º perfil de borracha para dentro da ranhura superior ou efetue a fixação por meio de 2 parafusos de cabeça escareada.


#### Montagem:

Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, deve-se encaixar a alça inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segurá-la contra a parede do compartimento.

Dependendo da versão, o 2º perfil de borracha será pressionado para dentro da ranhura superior ou fixado com 2 parafusos de cabeça escareada.

# Conchas embutidas retráteis em alumínio

## Desenhos



## Visão geral dos artigos

### Conchas embutidas com alças retráteis

| Código do artigo | Cor do corpo básico | Forma | Versão 2     | H  | L   | L1  | T    | Orifício de montagem | Capacidade de carga N |
|------------------|---------------------|-------|--------------|----|-----|-----|------|----------------------|-----------------------|
| K0239.10011      | preto               | A     | encaixável   | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73             | 500                   |
| K0239.11811      | preto               | A     | encaixável   | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73             | 500                   |
| K0239.16711      | preto               | A     | encaixável   | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73             | 500                   |
| K0239.10013      | natural             | A     | encaixável   | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73             | 500                   |
| K0239.11813      | natural             | A     | encaixável   | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73             | 500                   |
| K0239.16713      | natural             | A     | encaixável   | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73             | 500                   |
| K0239.10021      | preto               | B     | aparafusável | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73             | 500                   |
| K0239.11821      | preto               | B     | aparafusável | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73             | 500                   |
| K0239.16721      | preto               | B     | aparafusável | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73             | 500                   |
| K0239.10023      | natural             | B     | aparafusável | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 107 x 73             | 500                   |
| K0239.11823      | natural             | B     | aparafusável | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 125 x 73             | 500                   |
| K0239.16723      | natural             | B     | aparafusável | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 174 x 73             | 500                   |

