


Abraçadeiras com flange em plástico

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Termoplástico.

Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.

Versão:

preto.

Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.

Indicação:



O tamanho básico para tubos redondos é de Ø18 mm ou Ø30 mm. Caso devam ser fixados tubos menores ou deva ser feita a mudança de tubo redondo para quadrado, esta adaptação pode ser feita através de buchas redutoras K0492.

Sob consulta:

Alavanca para fixação em plástico.

Acessórios:

- Buchas redutoras K0492
- Tubos redondos e quadrados K0493




Abraçadeiras com flange em plástico

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Desenhos



Visão geral dos artigos

Abraçadeiras com flange em plástico

Visão geral dos artigos

Abraçadeiras com flange, em plástico

Código do artigo	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	S
K0479.18	18	5,3	18	25	30	30,5	35	40	32	39,5	50	5	21	M6x18
K0479.30	30	6,5	30	40	45	50	50	60	51,5	62,5	80	8	28,5	M8x25