

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием слева и регулируемым нажимным шпинделем, mini

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Сталь.


#### Исполнение:

оцинкованный и пассивированный.  
Нажимной шпиндель и гайки фосфатированные.  
Рукоятка полимерная маслостойкая.

#### Принадлежности:

K0101  
K0102  
K0103  
K0106  
K0107

### Чертежи



**Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием слева и регулируемым нажимным шпинделем, mini**
**Обзор изделий**
**Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием слева и регулируемым нажимным шпинделем, mini**

Номер заказа	Угол поворота держателя		Угол поворота ручки		Усилие от руки FH - H		Усилие зажима F1 H		Крепежная сила F2 H		Зажимное усилие F3 H		Зажимное усилие F4 H	
K0071.0050	85°		65°		80		250		550		170		370	

Номер заказа	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	M
K0071.0050	16	24	2,4	6,5	8	12	5,2	9,5	7	4,2	22	70	27	M5x20