

Магниты с цилиндрическим отверстием (опора плоская) магнитотвердый феррит

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из стали.

Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит.

Исполнение:

Корпус оцинкован.

Указание:

Экранированная система.


Диапазон температур:

макс. 200 °C

Указание на чертеже:

1) Поверхность сцепления

Чертежи



Обзор изделий

Магниты с цилиндрическим отверстием (опора плоская), магнитотвердый феррит

Номер заказа	D	D1	D2	H	Сила сцепления, Н
K0554.50	50 ±0,20	8,5	22	10	180
K0554.63	63 ±0,20	6,5	24	14	290
K0554.80	80 ±0,25	6,5	11,5	18	540