


Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0 градусов

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления
путем поднятия



Описание

Материал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.


Исполнение:

Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.

Указание:

Другие варианты внутренней резьбы, длины болта и специальное исполнение.
Величина „H1“ и „A“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	X	T	A=длина ручки	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H4	Число зубьев
K0109.1082	0°	M8	14	92	16	24	25	10	44,5	4,5	37	49,5	22
K0109.1102	0°	M10	14	92	16	24	25	10	44,5	4,5	37	49,5	22
K0109.2102	0°	M10	17	111	19	28	32	12	51,5	5,5	42	57,5	24
K0109.2122	0°	M12	17	111	19	28	32	12	51,5	5,5	42	57,5	24

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0 градусов

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	X	T	A=длина ручки	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H4	Число зубьев
K0109.3122	0°	M12	23	134,5	23	33	32	13	58	6	47	65	26
K0109.3162	0°	M16	23	134,5	23	33	32	13	58	6	47	65	26
K0109.4162	0°	M16	27	134	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	76,5	36
K0109.4202	0°	M20	27	134	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	76,5	36