

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма D, нарезанная резьба

## Описание товара/фотография продукта



## Описание


### Материал:

Алюминий.

### Исполнение:

гладко отшлифованные или отшлифованные и полированные.

## Чертежи



## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Поверхность корпуса  | D   | D1 | D2 | D6   | H  | T  |
|--------------|-------|----------------------|-----|----|----|------|----|----|
| K0149.44008  | D     | гладко отшлифованные | M8  | 40 | 14 | 8,4  | 25 | 12 |
| K0149.45010  | D     | гладко отшлифованные | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 |
| K0149.46312  | D     | гладко отшлифованные | M12 | 63 | 20 | 13   | 40 | 20 |
| K0149.48016  | D     | гладко отшлифованные | M16 | 80 | 25 | 17   | 50 | 30 |
| K0149.440082 | D     | полированный         | M8  | 40 | 14 | 8,4  | 25 | 12 |
| K0149.450102 | D     | полированный         | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 |
| K0149.463122 | D     | полированный         | M12 | 63 | 20 | 13   | 40 | 20 |
| K0149.480162 | D     | полированный         | M16 | 80 | 25 | 17   | 50 | 30 |