

Ручки круглые DIN 319, форма K

Описание товара/фотография продукта



Описание


Материал:

нержавеющая сталь 1.4301 или алюминий.

Исполнение:

полированные.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	Вид стали	D	D1	D6	H	T
K0650.316043	K	С посадочным отверстием	нержавеющая сталь	1.4301	6	16	8	15	10
K0650.320053	K	С посадочным отверстием	нержавеющая сталь	1.4301	8	20	12	18	12
K0650.325063	K	С посадочным отверстием	нержавеющая сталь	1.4301	10	25	15	22,5	16
K0650.332083	K	С посадочным отверстием	нержавеющая сталь	1.4301	12	32	18	29	20
K0650.340103	K	С посадочным отверстием	нержавеющая сталь	1.4301	16	40	22	37	25
K0650.350123	K	С посадочным отверстием	нержавеющая сталь	1.4301	20	50	28	46	32
K0650.316042	K	С посадочным отверстием	Алюминий	-	6	16	8	15	10
K0650.320052	K	С посадочным отверстием	Алюминий	-	8	20	12	18	12
K0650.325062	K	С посадочным отверстием	Алюминий	-	10	25	15	22,5	16
K0650.332082	K	С посадочным отверстием	Алюминий	-	12	32	18	29	20
K0650.340102	K	С посадочным отверстием	Алюминий	-	16	40	22	37	25
K0650.350122	K	С посадочным отверстием	Алюминий	-	20	50	28	46	32