

Ручки бугельные, чугун, круглые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

GJS 400.

Исполнение:

зачищенные и гладко отшлифованные.


Черное полимерное покрытие.

Опорные поверхности обработанные.

Монтаж:

С обратной стороны.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки бугельные

Номер заказа	Цвет основы	A	B	D	D2	H	L	R	T	Допустимая нагрузка Н
K0186.10006	зачищенный	100	18	M6	12	42	118	20	12	1000
K0186.11208	зачищенный	112	20	M8	14	47	132	22	15	1000
K0186.12510	зачищенный	125	22	M10	16	53	147	24	18	1000
K0186.14012	зачищенный	140	25	M12	18	59	165	26	20	1000
K0186.100061	черный	100	18	M6	12	42	118	20	12	1000
K0186.112081	черный	112	20	M8	14	47	132	22	15	1000
K0186.125101	черный	125	22	M10	16	53	147	24	18	1000
K0186.140121	черный	140	25	M12	18	59	165	26	20	1000

