

Опорные болты из стали, форма С, рифлёная поверхность

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус — закалённая сталь.

Исполнение:


Корпус закалённый и воронёный.

Указание:

Эти опорные болты применяются для фиксации обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

В резьбу D могут вворачиваться или вклеиваться установочные винты или штифты. Таким образом, можно очень просто получить опору с наружной резьбой.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	E	H	P	SW
K0294.306012	C	M6	6	5	3	12,5	4	11
K0294.306025	C	M6	6	5	3	25	7	11
K0294.308015	C	M8	8	6	4	15	6	13
K0294.308030	C	M8	8	6	4	30	9	13
K0294.310020	C	M10	10	8	5	20	9	17
K0294.310040	C	M10	10	8	5	40	13	17

Опорные болты из стали, форма С, рифлёная поверхность

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	E	H	P	SW
K0294.312025	C	M12	12	9,5	6	25	11	19
K0294.312050	C	M12	12	9,5	6	50	16	19
K0294.316030	C	M16	16	13	8	30	12	24
K0294.316060	C	M16	16	13	8	60	20	24