

## Заглушки

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Корпус из термопласта, полиамида 66, крышка из полиамида 66. Воздушный фильтр из полиуретана (пенополиуретан), уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).

#### Исполнение:

Корпус, цвет черный, крышка, цвет красный. Тонкость фильтрации 50 мкм.

#### Диапазон температур:

Термостойкость с маслом до 100 °С.

#### Указание на чертеже:

Форма А: без удаления воздуха


Форма В: с удалением воздуха

Форма С: с удалением воздуха и воздушным фильтром

1) Уплотнительное кольцо

2) Воздушный фильтр только у формы С

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Заглушки

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	L1	S МИН.
K0451.13018	A	30	18	23	14	14	8
K0451.13020	A	30	20	24	14	15,5	8
K0451.13026	A	30	26	30	14	16,5	9,5
K0451.13030	A	30	30	34	14	17	9,5
K0451.23018	B	30	18	23	14	14	8
K0451.23020	B	30	20	24	14	15,5	8
K0451.23026	B	30	26	30	14	16,5	9,5
K0451.23030	B	30	30	34	14	17	9,5
K0451.33018	C	30	18	23	14	14	8
K0451.33020	C	30	20	24	14	15,5	8
K0451.33026	C	30	26	30	14	16,5	9,5
K0451.33030	C	30	30	34	14	17	9,5

