

Зажимы фланцевые алюминиевые, для узла линейных перемещений

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Алюминиевое литье. Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:

с черным порошковым покрытием.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.


Указание:

* Удлиненное отверстие.

По запросу:

Зажимной рычаг для крепления.

Чертежи



Обзор изделий

Зажимы фланцевые, алюминиевые, для линейной единицы

Зажимы фланцевые алюминиевые, для узла линейных перемещений

Обзор изделий

Номер заказа	Тип E	A	B	C	D	M1	M2	M3	M4	M5	V1
K0498.18	18	37	42,5	50	5,5 (2x)	18	-	40	-	-	M6x16
K0498.30	30	55	63	78	6,5* (2x)	30	-	60	-	53	M8x25
K0498.40	40	80	87	105	8,5* (4x)	42	52	82	60	80	M10x30
K0498.50	50	92	100	130	10,5* (4x)	50	60	100	62	98	M10x35