

Шпингалеты с перекидной рукояткой**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Корпус и гайка из литья из цинкового сплава.
Перекидной рычаг из полимера PA6 GF 30.
Плоское уплотнение из резины.

Исполнение:

Корпус и гайка хромированы.
Перекидной рычаг, цвет черный.

Указание:

Шпингалет с перекидной рукояткой. Установка справа или слева, путь запираения 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.

Пыле- и водонепроницаемый согласно IP65.

Запираемые шпингалеты всегда поставляются с двумя ключами. Ключ можно вытащить в обоих положениях (открытом и закрытом). Запирание производится по системе одного ключа, то есть все замки могут быть открыты одним и тем же ключом (евроключ 5333).

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.


* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Выступ для шпингалетов, сталь, K0523.

Шпингалеты с перекидной рукояткой

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалеты с перекидной рукояткой

Номер заказа	Приведение в действие	H	SW
K0525.1183	Рукоятка	18,5	27
K0525.2183	Запираемая рукоятка	18,5	27