

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма E, с резьбовой втулкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Дуропласт PF 31, черный.

Втулка, сталь, оцинкованная.

Исполнение:

Отполированный до блеска.

Указание:


Для конструкции K0159.21604 втулка из латуни.

При конструкциях K0159.23008, K0159.23508 и K0159.24008 втулка из стали, покрытой медью.

По запросу:

* Возможны поставки данных конструкций в темно-красном цвете со склада с наценкой.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	Материал компонента	D	D1	D6	H	T
K0159.21604	E	черный	Латунь	M4	16	8	15	10
K0159.22005	E	черный	Латунь	M5	20	12	18	12
K0159.22006	E	черный	Сталь	M6	20	12	18	15
K0159.22506	E	черный	Сталь	M6	25	15	22,5	15
K0159.22508	E	черный	Сталь	M8	25	15	22,5	18
K0159.23008	E	черный	Латунь	M8	30	15	28	15
K0159.23208	E	черный	Сталь	M8	32	18	29	18
K0159.23210	E	черный	Сталь	M10	32	18	29	18
K0159.23508	E	черный	Сталь	M8	36	16	34	18
K0159.23510	E	черный	Сталь	M10	36	16	34	23
K0159.24008	E	черный	Сталь	M8	40	22	37	18
K0159.24010	E	черный	Сталь	M10	40	22	37	23
K0159.24012	E	черный	Сталь	M12	40	22	37	25
K0159.24510	E	черный	Сталь	M10	45	17	43	23
K0159.24512	E	черный	Сталь	M12	45	17	43	25
K0159.25010	E	черный	Сталь	M10	50	29	46	23
K0159.25012	E	черный	Сталь	M12	50	29	46	25

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма E, с резьбовой втулкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	Материал компонента	D	D1	D6	H	T
K0159.220051	E	красный	Сталь	M5	20	12	18	7,5
K0159.225061	E	красный	Сталь	M6	25	15	23	9
K0159.230081	E	красный	Сталь	M8	30	16	28	12
K0159.235101	E	красный	Сталь	M10	36	17	33	14
K0159.240101	E	красный	Сталь	M10	40	20	37,5	15
K0159.240121	E	красный	Сталь	M12	40	20	37,5	18
K0159.250121	E	красный	Сталь	M12	50	28	48	18