

5-осевой призонный болт UNILOCK для крепления заготовки, системный размер 80 мм

Описание товара/фотография продукта





Описание


Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
Поверхность закаленная и оксидированная.
Посадка с заданным допуском, шлифованная.

Указание:
5-осевые призонные болты UNILOCK для крепления заготовок предназначены для зажима и позиционирования заготовок. С помощью зажимных кулачков для крепления заготовки эти призонные болты привинчиваются непосредственно к заготовке и расставляются на базовых модулях или конструктивных модулях. Вворачиваемая резьба служит как для крепления, так и позиционирования заготовки.



Чертежи



5-осевой призонный болт UNILOCK для крепления заготовки, системный размер 80 мм**Обзор изделий****5-осевой призонный болт UNILOCK для крепления заготовки**

Номер заказа	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	SW	Момент затяжки макс. Нм
K0971.16101040	16	M10x1,5	20,9	40,5	28	8,5	7	-	8	47
K0971.16121040	16	M12x1,75	20,9	40,5	28	9,5	8	-	10	63
K0971.16121049	16	M12x1,75	20,9	50	37,5	18	17,5	-	10	75
K0971.16161055	16	M16x2	20,9	58,5	43,5	24	23,5	-	10	100