

Призонные болты формы А

Описание товара/фотография продукта




Описание

Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
улучшенные закалкой и отпуском, вороненые.
Калиброванная посадка шлифованная.

Чертежи



Обзор изделий

Призонные болты формы А

Номер заказа	Форма	A	B	C	D	K	L	SW	Момент затяжки макс. Нм
K0815.112045	A	12	22	18	M12	12	45	10	88
K0815.112055	A	12	22	18	M12	12	55	10	88
K0815.112065	A	12	22	18	M12	12	65	10	88
K0815.112075	A	12	22	18	M12	12	75	10	88
K0815.116055	A	16	25	24	M16	16	55	14	216
K0815.116065	A	16	25	24	M16	16	65	14	216
K0815.116075	A	16	25	24	M16	16	75	14	216

