

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с обратной стороны

Описание товара/фотография продукта

19"



Описание

Материал:

Ручка из алюминия.
 Колено ручки и крышка из полиамида 6.
 Резьбовая втулка из стали.


Исполнение:

Ручка натурального цвета или черная анодированная.
 Резьбовая втулка оцинкована.

Указание:

- 19"
- закрытая форма
- простой монтаж
- монтаж крышки осуществляется с помощью молотка с мягким бойком

Чертежи



Обзор изделий

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с обратной стороны

Номер заказа	Цвет основы	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K1128.055101	черный	55	12,5	M5	40	75,5	1000
K1128.088101	черный	88	12,5	M5	40	108,5	1000
K1128.100101	черный	100	12,5	M5	40	120,5	1000
K1128.120101	черный	120	12,5	M5	40	140,5	1000
K1128.180101	черный	180	12,5	M5	40	200,5	1000
K1128.235101	черный	235	12,5	M5	40	255,5	1000
-	натуральный	55	12,5	M5	40	75,5	1000
K1128.088103	натуральный	88	12,5	M5	40	108,5	1000

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с обратной стороны**Обзор изделий**

Номер заказа	Цвет основы	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K1128.100103	натуральный	100	12,5	M5	40	120,5	1000
K1128.120103	натуральный	120	12,5	M5	40	140,5	1000
K1128.180103	натуральный	180	12,5	M5	40	200,5	1000
K1128.235103	натуральный	235	12,5	M5	40	255,5	1000