

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

* Размер A в мм при длине корпуса H=18 мм, H=30 мм, H=36 мм, H=40 мм, H=50 мм и H=60 мм.

Принадлежности:

Шпингалет малоразмерный, из нержавеющей стали K1339.

Предохранительный шпингалет из нержавеющей стали K1350.

Шпингалет малоразмерный, из нержавеющей стали K1351.

Шпингалет длинный, из нержавеющей стали K1352.

Шпингалеты из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN K1353.

Шпингалеты из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN K1354.

Шпингалеты запираемые из нержавеющей стали K1355.


Шпингалеты из нержавеющей стали с T-образной ручкой K1356.

Шпингалет из нержавеющей стали с управляющей ручкой K1358.

Шпингалеты из нержавеющей стали с L-образной ручкой K1359.

Шпингалеты из нержавеющей стали с T-образной рукояткой в исполнении Hygienic DESIGN K1452.

Чертежи



Обзор изделий

Выступ для шпингалетов

Номер заказа	B B1	A						L
		при длине корпуса H = 18	при длине корпуса H = 30	при длине корпуса H = 36	при длине корпуса H = 40	при длине корпуса H = 50	при длине корпуса H = 60	
K1340.45060	19 7,1	6	18	24	28	38	48	45
K1340.45080	19 7,1	8	20	26	30	40	50	45
K1340.45100	19 7,1	10	22	28	32	42	52	45
K1340.45140	19 7,1	14	26	32	36	46	56	45
K1340.45160	19 7,1	16	28	34	38	48	58	45
K1340.45180	19 7,1	18	30	36	40	50	60	45
K1340.45200	19 7,1	20	32	38	42	52	62	45

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	B B1	A при длине корпуса H = 18	A при длине корпуса H = 30	A при длине корпуса H = 36	A при длине корпуса H = 40	A при длине корпуса H = 50	A при длине корпуса H = 60	L
K1340.45220	19 7,1	22	34	40	44	54	64	45
K1340.45240	19 7,1	24	36	42	46	56	66	45
K1340.45260	19 7,1	26	38	44	48	58	68	45
K1340.45280	19 7,1	28	40	46	50	60	70	45
K1340.45320	19 7,1	32	44	50	54	64	74	45
K1340.45500	19 7,1	50	62	68	72	82	92	45