

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение:

полированные.

Указание:

Болты с тонким стержнем следует защищать стопорным элементом во избежание утери. Так обеспечивается соответствие стандарту EC 2006/42/EC. С дополнительной стопорной шайбой (опция) болт надежно крепится к детали до завинчивания. Для этого шайба устанавливается на резьбовую часть и может свободно перемещаться по стержню. Стержень винта не повреждается в результате концентрации напряжения. Самостоятельное отвинчивание в ручном режиме исключено. Тем не менее шайбу можно легко снять с болта. Поверхность болта с шестигранной головкой отполирована и имеет форму, оптимизированную для применения в области гигиены. Головка болта с торцевой стороны имеет полусферическую форму, конический буртик имеет соответствующий литейный уклон. Головка болта без выступов и углублений имеет ровную поверхность, глубина шероховатости составляет не более Ra 0,8 мкм. К поверхности не пристаю остаток продукта или грязь, что обеспечивает легкую очистку.

По запросу:


Дюймовая резьба, длина резьбы, длина стержня

Принадлежности:

Предохранительные шайбы K1331.


Для бережного затягивания и отвинчивания винтов мы рекомендуем использовать гаечный ключ с открытым зевом в сочетании с защитной насадкой (K1362).

Чертежи



Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN

Чертежи



Обзор изделий

Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN

Номер заказа	Обозначение	D	D1	D2	H	B	S	K	L	SW
K1330.04X8	Болт С Шестигранной Головкой	M4	9,2	3,1	3	5	-	4	8	7
K1330.04X10	Болт С Шестигранной Головкой	M4	9,2	3,1	3	5	-	4	10	7
K1330.04X12	Болт С Шестигранной Головкой	M4	9,2	3,1	3	5	-	4	12	7
K1330.04X16	Болт С Шестигранной Головкой	M4	9,2	3,1	3	5	-	4	16	7
K1330.04X20	Болт С Шестигранной Головкой	M4	9,2	3,1	3	14	-	4	20	7
K1330.04X25	Болт С Шестигранной Головкой	M4	9,2	3,1	3	14	-	4	25	7
K1330.04X30	Болт С Шестигранной Головкой	M4	9,2	3,1	3	14	-	4	30	7
K1330.04X35	Болт С Шестигранной Головкой	M4	9,2	3,1	3	14	-	4	35	7
K1330.04X40	Болт С Шестигранной Головкой	M4	9,2	3,1	3	14	-	4	40	7
K1330.05X10	Болт С Шестигранной Головкой	M5	10,5	3,7	3,7	6	-	4,7	10	8
K1330.05X12	Болт С Шестигранной Головкой	M5	10,5	3,7	3,7	6	-	4,7	12	8
K1330.05X16	Болт С Шестигранной Головкой	M5	10,5	3,7	3,7	6	-	4,7	16	8
K1330.05X20	Болт С Шестигранной Головкой	M5	10,5	3,7	3,7	6	-	4,7	20	8
K1330.05X25	Болт С Шестигранной Головкой	M5	10,5	3,7	3,7	16	-	4,7	25	8
K1330.05X30	Болт С Шестигранной Головкой	M5	10,5	3,7	3,7	16	-	4,7	30	8
K1330.05X35	Болт С Шестигранной Головкой	M5	10,5	3,7	3,7	16	-	4,7	35	8
K1330.05X40	Болт С Шестигранной Головкой	M5	10,5	3,7	3,7	16	-	4,7	40	8
K1330.05X45	Болт С Шестигранной Головкой	M5	10,5	3,7	3,7	16	-	4,7	45	8
K1330.05X50	Болт С Шестигранной Головкой	M5	10,5	3,7	3,7	16	-	4,7	50	8
K1330.06X12	Болт С Шестигранной Головкой	M6	13	4,2	4	7	-	5	12	10
K1330.06X16	Болт С Шестигранной Головкой	M6	13	4,2	4	7	-	5	16	10
K1330.06X20	Болт С Шестигранной Головкой	M6	13	4,2	4	7	-	5	20	10
K1330.06X25	Болт С Шестигранной Головкой	M6	13	4,2	4	18	-	5	25	10
K1330.06X30	Болт С Шестигранной Головкой	M6	13	4,2	4	18	-	5	30	10
K1330.06X35	Болт С Шестигранной Головкой	M6	13	4,2	4	18	-	5	35	10
K1330.06X40	Болт С Шестигранной Головкой	M6	13	4,2	4	18	-	5	40	10
K1330.06X45	Болт С Шестигранной Головкой	M6	13	4,2	4	18	-	5	45	10
K1330.06X50	Болт С Шестигранной Головкой	M6	13	4,2	4	18	-	5	50	10
K1330.06X60	Болт С Шестигранной Головкой	M6	13	4,2	4	18	-	5	60	10
K1330.08X16	Болт С Шестигранной Головкой	M8	16,8	6	5,5	9,5	-	6,5	16	13
K1330.08X20	Болт С Шестигранной Головкой	M8	16,8	6	5,5	9,5	-	6,5	20	13
K1330.08X25	Болт С Шестигранной Головкой	M8	16,8	6	5,5	9,5	-	6,5	25	13
K1330.08X30	Болт С Шестигранной Головкой	M8	16,8	6	5,5	22	-	6,5	30	13
K1330.08X35	Болт С Шестигранной Головкой	M8	16,8	6	5,5	22	-	6,5	35	13
K1330.08X40	Болт С Шестигранной Головкой	M8	16,8	6	5,5	22	-	6,5	40	13
K1330.08X45	Болт С Шестигранной Головкой	M8	16,8	6	5,5	22	-	6,5	45	13
K1330.08X50	Болт С Шестигранной Головкой	M8	16,8	6	5,5	22	-	6,5	50	13
K1330.08X60	Болт С Шестигранной Головкой	M8	16,8	6	5,5	22	-	6,5	60	13
K1330.08X70	Болт С Шестигранной Головкой	M8	16,8	6	5,5	22	-	6,5	70	13
K1330.08X80	Болт С Шестигранной Головкой	M8	16,8	6	5,5	22	-	6,5	80	13
K1330.10X20	Болт С Шестигранной Головкой	M10	20,6	7,7	7,3	12	-	8,3	20	16
K1330.10X25	Болт С Шестигранной Головкой	M10	20,6	7,7	7,3	12	-	8,3	25	16

Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	D	D1	D2	H	B	S	K	L	SW
K1330.10X30	Болт С Шестигранной Головкой	M10	20,6	7,7	7,3	12	-	8,3	30	16
K1330.10X35	Болт С Шестигранной Головкой	M10	20,6	7,7	7,3	12	-	8,3	35	16
K1330.10X40	Болт С Шестигранной Головкой	M10	20,6	7,7	7,3	26	-	8,3	40	16
K1330.10X45	Болт С Шестигранной Головкой	M10	20,6	7,7	7,3	26	-	8,3	45	16
K1330.10X50	Болт С Шестигранной Головкой	M10	20,6	7,7	7,3	26	-	8,3	50	16
K1330.10X60	Болт С Шестигранной Головкой	M10	20,6	7,7	7,3	26	-	8,3	60	16
K1330.10X70	Болт С Шестигранной Головкой	M10	20,6	7,7	7,3	26	-	8,3	70	16
K1330.10X80	Болт С Шестигранной Головкой	M10	20,6	7,7	7,3	26	-	8,3	80	16
K1330.12X25	Болт С Шестигранной Головкой	M12	23,8	9,5	8,6	14,5	-	10	25	18
K1330.12X30	Болт С Шестигранной Головкой	M12	23,8	9,5	8,6	14,5	-	10	30	18
K1330.12X35	Болт С Шестигранной Головкой	M12	23,8	9,5	8,6	14,5	-	10	35	18
K1330.12X40	Болт С Шестигранной Головкой	M12	23,8	9,5	8,6	14,5	-	10	40	18
K1330.12X45	Болт С Шестигранной Головкой	M12	23,8	9,5	8,6	30	-	10	45	18
K1330.12X50	Болт С Шестигранной Головкой	M12	23,8	9,5	8,6	30	-	10	50	18
K1330.12X60	Болт С Шестигранной Головкой	M12	23,8	9,5	8,6	30	-	10	60	18
K1330.12X70	Болт С Шестигранной Головкой	M12	23,8	9,5	8,6	30	-	10	70	18
K1330.12X80	Болт С Шестигранной Головкой	M12	23,8	9,5	8,6	30	-	10	80	18
K1330.16X30	Болт С Шестигранной Головкой	M16	29,7	13	11,1	19	-	12,5	30	24
K1330.16X35	Болт С Шестигранной Головкой	M16	29,7	13	11,1	19	-	12,5	35	24
K1330.16X40	Болт С Шестигранной Головкой	M16	29,7	13	11,1	19	-	12,5	40	24
K1330.16X45	Болт С Шестигранной Головкой	M16	29,7	13	11,1	19	-	12,5	45	24
K1330.16X50	Болт С Шестигранной Головкой	M16	29,7	13	11,1	19	-	12,5	50	24
K1330.16X60	Болт С Шестигранной Головкой	M16	29,7	13	11,1	38	-	12,5	60	24
K1330.16X70	Болт С Шестигранной Головкой	M16	29,7	13	11,1	38	-	12,5	70	24
K1330.16X80	Болт С Шестигранной Головкой	M16	29,7	13	11,1	38	-	12,5	80	24
K1331.03	Стопорная Шайба	M3	6	-	-	-	1,5	-	-	-
K1331.04	Стопорная Шайба	M4	8	-	-	-	1,5	-	-	-
K1331.05	Стопорная Шайба	M5	10	-	-	-	1,5	-	-	-
K1331.06	Стопорная Шайба	M6	12	-	-	-	1,5	-	-	-
K1331.08	Стопорная Шайба	M8	16	-	-	-	2	-	-	-
K1331.10	Стопорная Шайба	M10	20	-	-	-	2	-	-	-
K1331.12	Стопорная Шайба	M12	24	-	-	-	2,5	-	-	-
K1331.16	Стопорная Шайба	M16	32	-	-	-	3	-	-	-