

Шаровые ролики с резьбовой шпилькой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шарики, нержавеющая сталь 1.4021.

Корпус, нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Шаровые ролики имеют большую опорную поверхность.

Крепление через отверстие придает большую устойчивость и высокую допустимую нагрузку.


Грязесъемник несущего шарика находится за пределами

Указание на чертеже:

- 1) Опорный шарик
- 2) Несущий шарик

Шаровые ролики с резьбовой шпилькой

Чертежи



Обзор изделий

Шаровые ролики с резьбовой шпилькой

Номер заказа	DK	D	D1	D2	H	H1	L	Момент затяжки для болтов (Нм)	Коэффициент работоспособности C (Н)
K1322.190820	19	25,4	32,1	M8	50,2	4,7	20	15	250
K1322.190835	19	25,4	32,1	M8	75,2	4,7	45	15	250