

Устройство прижимное


Описание товара/фотография продукта



Описание

Указание:

Зажим натяжной подходит, например, в случаях если имеется недостаточно места для крепления. В этом случае угол опоры зажима укрепляются снизу на соответствующей установочной плите.



Обзор изделий

Устройство прижимное

Номер заказа	Материал основы	Угол поворота держателя	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - H	Усилие зажима F1 H	Зажимное усилие F3 H
K1439.03400	Сталь	90°	50°	250	3400	1100
K1439.13000	нержавеющая сталь	90°	50°	200	3000	1000

Номер заказа	Материал основы	A	A1	A2	B	B1	B5	C	D	H	H1	L	L1	L2	M
K1439.03400	Сталь	40	25,4	7,3	44	30	4	41,2	6,7	210	153	74,6	31,8	14	1/2-13x2,5
K1439.13000	нержавеющая сталь	40	25,4	7,3	44	30	4	41,2	6,7	210	153	74,6	31,8	14	1/2-13x2,5