

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 80 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Направляющие из нержавеющей стали 1.4301.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение:

Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход telescopic шин с полным выдвижением равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Фиксация в закрытом положении. Динамическая несущая способность telescopic шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару telescopic шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются максимального значения при 10 000 или 80 000 циклов.


При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать высоту 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Преимущества:

Фиксация в закрытом положении
Подходит для плоского монтажа
Легкий ход

Чертежи



Обзор изделий

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 80 кг

Обзор изделий

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 80 кг

Номер заказа	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность пары (80 000 циклов), кг	Грузоподъемность для пары (10 000 циклов), кг	Вид упаковки
K1715.0300	Боковой монтаж	Стандарт	50	65	1 шт. = 1 пара
K1715.0350	Боковой монтаж	Стандарт	55	70	1 шт. = 1 пара
K1715.0400	Боковой монтаж	Стандарт	60	75	1 шт. = 1 пара
K1715.0450	Боковой монтаж	Стандарт	65	80	1 шт. = 1 пара
K1715.0500	Боковой монтаж	Стандарт	57	75	1 шт. = 1 пара
K1715.0550	Боковой монтаж	Стандарт	50	70	1 шт. = 1 пара
K1715.0600	Боковой монтаж	Стандарт	45	65	1 шт. = 1 пара
K1715.0700	Боковой монтаж	Стандарт	30	55	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Ход S	L
K1715.0300	26	-	192	224	18	32	-	-	224	19,1	35,3	304,5	300
K1715.0350	26	-	224	256	36	32	-	-	256	19,1	35,3	354	350
K1715.0400	26	-	192	320	22	32	-	160	320	19,1	35,3	403	400
K1715.0450	26	-	224	352	40	32	-	160	352	19,1	35,3	452	450
K1715.0500	26	256	288	416	26	32	160	192	416	19,1	35,3	501	500
K1715.0550	26	288	320	480	44	32	160	192	448	19,1	35,3	550,5	550
K1715.0600	26	320	352	512	30	32	192	224	512	19,1	35,3	600	600
K1715.0700	26	352	384	608	34	32	256	288	608	19,1	35,3	698	700