

Направляющие ролики из листовой стали, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из усиленной листовой стали. Колеса с дисками из сварной стали и покрытием из экстратана.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с тяжелой вилкой и опорной пластиной, соединение и фиксация очень прочным центровым болтом. Поворотный венец дополнительно усилен закаленными вкладышами подшипника специальной формы.

Указание:

Эти ролики и колеса совершенно невосприимчивы к ударам и толчкам. Колеса износостойкие, эластичные и малошумные. Привинченная ось колеса.

Чертежи



Направляющие ролики из листовой стали, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция**Обзор изделий**

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Допустимая нагрузка, кг
K1768.12550	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	55	50	80	75	110	125	11	170	140	105	117,5	500
K1768.16050	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	65	50	80	75	110	160	11	202	140	105	145	700
K1768.20050	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	900