


Описание товара/фотография продукта



 черно-серый RAL 7021	 чистый оранжевый RAL 2004	 рапсово-желтый RAL 1021	 красный насыщенный RAL 3020
 сигнально-зеленый RAL 6032	 синий насыщенный RAL 5017	 светло-серый RAL 7035	



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым. Упор на 180° предотвращает проскакивание замыкающего контакта и, тем самым, повторное выдвигание стопорного штифта.

Направление вращения задвижки определяется выбором стороны упора (левая, правая).

Материал:

Задвижки: 1.0503.

Резьбовая гильза и стопорный штифты из автоматной стали.

Нажимная пружина: 1.4310.

Крышка задвижки: термопласт PA.

Исполнение:

Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.

Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.

Нажимная пружина, чистая.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

- черно-серый: RAL 7021
- чистый оранжевый: RAL 2004
- рапсовый желтый: RAL 1021
- транспортный красный: RAL 3020
- сигнальный зеленый: RAL 6032
- транспортный синий: RAL 5017
- светло-серый: RAL 7035

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.

На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы. Упор на 180° с односторонним направлением вращения.

По запросу:

Специальные исполнения.

Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

Указание на чертеже:

Форма А: без крышки задвижки, без стопорной гайки

Форма В: без крышки задвижки, со стопорной гайкой


Форма С: с крышкой задвижки, без стопорной гайки

Форма D: с крышкой задвижки, со стопорной гайкой

1) упор слева

2) упор справа

Чертежи



Обзор изделий

Задвижка с упором

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1674.1040410	A	слева	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
K1674.1040510	A	слева	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
K1674.1040610	A	слева	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
K1674.1040512	A	слева	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	5	15
K1674.1040612	A	слева	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	5	15
K1674.1040812	A	слева	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	5	15
K1674.1040616	A	слева	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
K1674.1040816	A	слева	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
K1674.1041016	A	слева	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
K1674.10408201	A	слева	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
K1674.10410201	A	слева	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60
K1674.10412201	A	слева	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
K1674.2040410	A	справа	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
K1674.2040510	A	справа	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
K1674.2040610	A	справа	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
K1674.2040512	A	справа	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	5	15
K1674.2040612	A	справа	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	5	15
K1674.2040812	A	справа	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	5	15
K1674.2040616	A	справа	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
K1674.2040816	A	справа	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
K1674.2041016	A	справа	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
K1674.20408201	A	справа	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
K1674.20410201	A	справа	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60
K1674.20412201	A	справа	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
K1674.1050410	B	слева	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1674.1050510	B	слева	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1674.1050610	B	слева	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1674.1050512	B	слева	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	5	15
K1674.1050612	B	слева	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	5	15
K1674.1050812	B	слева	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	5	15
K1674.1050616	B	слева	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1674.1050816	B	слева	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1674.1051016	B	слева	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1674.10508201	B	слева	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1674.10510201	B	слева	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1674.10512201	B	слева	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1674.2050410	B	справа	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1674.2050510	B	справа	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1674.2050610	B	справа	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1674.2050512	B	справа	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	5	15
K1674.2050612	B	справа	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	5	15
K1674.2050812	B	справа	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	5	15
K1674.2050616	B	справа	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1674.2050816	B	справа	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1674.2051016	B	справа	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1674.20508201	B	справа	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1674.20510201	B	справа	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1674.20512201	B	справа	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1674.1060410	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.1060510	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.1060610	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.1060512	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.1060612	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.1060812	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.1060616	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.1060816	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.1061016	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.10608201	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.10610201	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.10612201	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.10604102	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.10605102	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.10606102	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.10605122	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.10606122	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.10608122	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.10606162	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.10608162	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.10610162	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.106082012	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.106102012	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.106122012	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.106041016	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.106051016	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.106061016	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.106051216	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.106061216	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.106081216	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.106061616	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.106081616	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.106101616	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.1060820116	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.1061020116	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.1061220116	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.106041084	C	слева	ярко-красный RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.106051084	C	слева	ярко-красный RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.106061084	C	слева	ярко-красный RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.106051284	C	слева	ярко-красный RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.106061284	C	слева	ярко-красный RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.106081284	C	слева	ярко-красный RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.106061684	C	слева	ярко-красный RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.106081684	C	слева	ярко-красный RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.106101684	C	слева	ярко-красный RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.1060820184	C	слева	ярко-красный RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.1061020184	C	слева	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1674.1061220184	C	слева	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.106041086	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.106051086	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.106061086	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.106051286	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.106061286	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.106081286	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.106061686	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.106081686	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.106101686	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.1060820186	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.1061020186	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.1061220186	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.106041087	C	слева	ярко-синий RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.106051087	C	слева	ярко-синий RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.106061087	C	слева	ярко-синий RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.106051287	C	слева	ярко-синий RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.106061287	C	слева	ярко-синий RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.106081287	C	слева	ярко-синий RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.106061687	C	слева	ярко-синий RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.106081687	C	слева	ярко-синий RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.106101687	C	слева	ярко-синий RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.1060820187	C	слева	ярко-синий RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.1061020187	C	слева	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.1061220187	C	слева	ярко-синий RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.106041088	C	слева	светло-серый RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.106051088	C	слева	светло-серый RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.106061088	C	слева	светло-серый RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.106051288	C	слева	светло-серый RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.106061288	C	слева	светло-серый RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.106081288	C	слева	светло-серый RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.106061688	C	слева	светло-серый RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.106081688	C	слева	светло-серый RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.106101688	C	слева	светло-серый RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.1060820188	C	слева	светло-серый RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.1061020188	C	слева	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.1061220188	C	слева	светло-серый RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.2060410	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.2060510	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.2060610	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.2060512	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.2060612	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.2060812	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.2060616	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.2060816	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.2061016	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.20608201	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.20610201	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.20612201	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.20604102	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.20605102	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.20606102	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.20605122	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.20606122	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.20608122	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.20606162	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.20608162	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.20610162	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.206082012	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.206102012	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.206122012	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1674.206041016	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.206051016	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.206061016	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.206051216	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.206061216	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.206081216	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.206061616	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.206081616	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.206101616	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.2060820116	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.2061020116	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.2061220116	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.206041084	C	справа	ярко-красный RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.206051084	C	справа	ярко-красный RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.206061084	C	справа	ярко-красный RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.206051284	C	справа	ярко-красный RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.206061284	C	справа	ярко-красный RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.206081284	C	справа	ярко-красный RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.206061684	C	справа	ярко-красный RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.206081684	C	справа	ярко-красный RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.206101684	C	справа	ярко-красный RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.2060820184	C	справа	ярко-красный RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.2061020184	C	справа	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.2061220184	C	справа	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.206041086	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.206051086	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.206061086	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.206051286	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.206061286	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.206081286	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.206061686	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.206081686	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.206101686	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.2060820186	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.2061020186	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.2061220186	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.206041087	C	справа	ярко-синий RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.206051087	C	справа	ярко-синий RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.206061087	C	справа	ярко-синий RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.206051287	C	справа	ярко-синий RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.206061287	C	справа	ярко-синий RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.206081287	C	справа	ярко-синий RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.206061687	C	справа	ярко-синий RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.206081687	C	справа	ярко-синий RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.206101687	C	справа	ярко-синий RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.2060820187	C	справа	ярко-синий RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.2061020187	C	справа	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.2061220187	C	справа	ярко-синий RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.206041088	C	справа	светло-серый RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1674.206051088	C	справа	светло-серый RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1674.206061088	C	справа	светло-серый RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1674.206051288	C	справа	светло-серый RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1674.206061288	C	справа	светло-серый RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1674.206081288	C	справа	светло-серый RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1674.206061688	C	справа	светло-серый RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1674.206081688	C	справа	светло-серый RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1674.206101688	C	справа	светло-серый RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1674.2060820188	C	справа	светло-серый RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1674.2061020188	C	справа	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1674.2061220188	C	справа	светло-серый RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1674.1070410	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1674.1070510	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.1070610	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.1070512	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.1070612	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.1070812	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.1070616	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.1070816	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.1071016	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.10708201	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.10710201	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.10712201	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.10704102	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.10705102	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.10706102	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.10705122	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.10706122	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.10708122	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.10706162	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.10708162	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.10710162	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.107082012	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.107102012	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.107122012	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.107041016	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.107051016	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.107061016	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.107051216	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.107061216	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.107081216	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.107061616	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.107081616	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.107101616	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.1070820116	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.1071020116	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.1071220116	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.107041084	D	слева	ярко-красный RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.107051084	D	слева	ярко-красный RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.107061084	D	слева	ярко-красный RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.107051284	D	слева	ярко-красный RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.107061284	D	слева	ярко-красный RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.107081284	D	слева	ярко-красный RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.107061684	D	слева	ярко-красный RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.107081684	D	слева	ярко-красный RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.107101684	D	слева	ярко-красный RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.1070820184	D	слева	ярко-красный RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.1071020184	D	слева	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.1071220184	D	слева	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.107041086	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.107051086	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.107061086	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.107051286	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.107061286	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.107081286	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.107061686	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.107081686	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.107101686	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.1070820186	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.1071020186	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.1071220186	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.107041087	D	слева	ярко-синий RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.107051087	D	слева	ярко-синий RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1674.107061087	D	слева	ярко-синий RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.107051287	D	слева	ярко-синий RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.107061287	D	слева	ярко-синий RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.107081287	D	слева	ярко-синий RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.107061687	D	слева	ярко-синий RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.107081687	D	слева	ярко-синий RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.107101687	D	слева	ярко-синий RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.1070820187	D	слева	ярко-синий RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.1071020187	D	слева	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.1071220187	D	слева	ярко-синий RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.107041088	D	слева	светло-серый RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.107051088	D	слева	светло-серый RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.107061088	D	слева	светло-серый RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.107051288	D	слева	светло-серый RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.107061288	D	слева	светло-серый RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.107081288	D	слева	светло-серый RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.107061688	D	слева	светло-серый RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.107081688	D	слева	светло-серый RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.107101688	D	слева	светло-серый RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.1070820188	D	слева	светло-серый RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.1071020188	D	слева	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.1071220188	D	слева	светло-серый RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.2070410	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.2070510	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.2070610	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.2070512	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.2070612	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.2070812	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.2070616	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.2070816	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.2071016	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.20708201	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.20710201	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.20712201	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.20704102	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.20705102	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.20706102	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.20705122	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.20706122	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.20708122	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.20706162	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.20708162	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.20710162	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.207082012	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.207102012	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.207122012	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.207041016	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.207051016	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.207061016	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.207051216	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.207061216	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.207081216	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.207061616	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.207081616	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.207101616	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.2070820116	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.2071020116	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.2071220116	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.207041084	D	справа	ярко-красный RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.207051084	D	справа	ярко-красный RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.207061084	D	справа	ярко-красный RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14

Задвижка с упором

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1674.207051284	D	справа	ярко-красный RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.207061284	D	справа	ярко-красный RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.207081284	D	справа	ярко-красный RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.207061684	D	справа	ярко-красный RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.207081684	D	справа	ярко-красный RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.207101684	D	справа	ярко-красный RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.2070820184	D	справа	ярко-красный RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.2071020184	D	справа	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.2071220184	D	справа	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.207041086	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.207051086	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.207061086	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.207051286	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.207061286	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.207081286	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.207061686	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.207081686	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.207101686	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.2070820186	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.2071020186	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.2071220186	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.207041087	D	справа	ярко-синий RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.207051087	D	справа	ярко-синий RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.207061087	D	справа	ярко-синий RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.207051287	D	справа	ярко-синий RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.207061287	D	справа	ярко-синий RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.207081287	D	справа	ярко-синий RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.207061687	D	справа	ярко-синий RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.207081687	D	справа	ярко-синий RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.207101687	D	справа	ярко-синий RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.2070820187	D	справа	ярко-синий RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.2071020187	D	справа	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.2071220187	D	справа	ярко-синий RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1674.207041088	D	справа	светло-серый RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1674.207051088	D	справа	светло-серый RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1674.207061088	D	справа	светло-серый RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1674.207051288	D	справа	светло-серый RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1674.207061288	D	справа	светло-серый RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1674.207081288	D	справа	светло-серый RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1674.207061688	D	справа	светло-серый RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1674.207081688	D	справа	светло-серый RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1674.207101688	D	справа	светло-серый RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1674.2070820188	D	справа	светло-серый RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1674.2071020188	D	справа	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1674.2071220188	D	справа	светло-серый RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60