

Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение:

Матовый отпескоструенный.

Указание:


Ступица приварная.

Форма А: 3 спицы

Форма В: 4 спицы

Форма С: 5 спиц

Чертежи



Обзор изделий

Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали

Номер заказа	Форма	Тип формы	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S	Количество спиц
K1876.0125X12	A	Трехспицевые	125	12H9	30	18	18	29	1,5	3
K1876.0125X14	A	Трехспицевые	125	14H9	30	18	18	29	1,5	3
K1876.0160X14	B	Четырехспицевые	160	14H9	30	22	20	37	1,5	4
K1876.0160X16	B	Четырехспицевые	160	16H9	30	22	20	37	1,5	4
K1876.0200X18	B	Четырехспицевые	200	18H9	40	22	24	46	2	4
K1876.0200X22	B	Четырехспицевые	200	22H9	40	22	24	46	2	4
K1876.0250X22	C	Пятиспицевые	250	22H9	45	30	28	52	2,5	5
K1876.0250X26	C	Пятиспицевые	250	26H9	45	30	28	52	2,5	5
K1876.0315X26	C	Пятиспицевые	315	26H9	55	35	33	64	2,5	5
K1876.0315X30	C	Пятиспицевые	315	30H9	55	35	33	64	2,5	5
K1876.0400X30	C	Пятиспицевые	400	30H9	65	40	38	82	3	5