

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из полиэтилена.

Исполнение:

Корпус, черный.

Указание:

* Изделие подвержено продольной деформации из-за особенностей материала и геометрии — хорошо подходит для скользящих элементов и заглушек для ножек.

Пластины закрыты или прерваны. Из-за особенностей технологии производства остаточный литник может выходить за длину вала.

Количество пластин на каждую заглушку от 2 до 4.

Данные после обозначения подходящих труб в таблице с ID относятся к толщине стенок труб.


Применение:

Заглушки используются как защита кромок или для закрытия концевых частей трубы.

Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

Чертежи



Обзор изделий

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения

Номер заказа	Форма	Тип формы	A	B	D	H	L	Подходящий к
K0494.000100815	A	круглые	-	-	10	3,5	10	Ø10x0,8-1,5
K0494.000120820	A	круглые	-	-	12	3,5	10	Ø12x0,8-2
K0494.000130820	A	круглые	-	-	13	4	10,5	Ø13x0,8-2
K0494.000140820	A	круглые	-	-	14	5	11,5	Ø14x0,8-2
K0494.000150820	A	круглые	-	-	15	3	11,5	Ø15x0,8-2
K0494.000160820	A	круглые	-	-	16	5	11,5	Ø 16 x 0,8-2
K0494.018150	A	круглые	-	-	18	5	11,5	Ø18x0,8-2
K0494.000182535	A	круглые	-	-	18	5	11,5	Ø18x2,5-3,5
K0494.000190825	A	круглые	-	-	19	5	11,5	Ø19x0,8-2,5

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	A	B	D	H	L	Подходящий к
K0494.020200	A	круглые	-	-	20	5	11,5	Ø20x0,8-2,5
K0494.000210825	A	круглые	-	-	21	5	11,5	Ø21x0,8-2,5
K0494.000220830	A	круглые	-	-	22	5	11,5	Ø22x0,8-3
K0494.000230830	A	круглые	-	-	23	5	11,5	Ø23x0,8-3
K0494.000240825	A	круглые	-	-	24	5	11,5	Ø24x0,8-2,5
K0494.025200	A	круглые	-	-	25	5	11,5	Ø25x1-3
K0494.000253050	A	круглые	-	-	25	5	11,5	Ø25x3-5
K0494.000260830	A	круглые	-	-	26	5	11,5	Ø26x0,8-3
K0494.000270830	A	круглые	-	-	27	5	11,5	Ø27x0,8-3
K0494.000280825	A	круглые	-	-	28	5	11,5	Ø28x0,8-2,5
K0494.030200	A	круглые	-	-	30	5	11,5	Ø30x0,8-2,5
K0494.000302545	A	круглые	-	-	30	5	11,5	Ø30x2,5-4,5
K0494.000320830	A	круглые	-	-	32	5	11,5	Ø32x0,8-3
K0494.000322545	A	круглые	-	-	32	5	11,5	Ø32x2,5-4,5
K0494.000340830	A	круглые	-	-	34	5	11,5	Ø34x0,8-3
K0494.000343540	A	круглые	-	-	34	5	11,5	Ø34x3,5-4
K0494.000351030	A	круглые	-	-	35	5	11,5	Ø35x1-3
K0494.000353050	A	круглые	-	-	35	5	11,5	Ø35x3-5
K0494.000361030	A	круглые	-	-	36	5	11,5	Ø36x1-3
K0494.000371030	A	круглые	-	-	37	5	11,5	Ø37x1-3
K0494.000381030	A	круглые	-	-	38	5	11,5	Ø38x1-3
K0494.000383050	A	круглые	-	-	38	5	11,5	Ø38x3-5
K0494.040300	A	круглые	-	-	40	5	11,5	Ø40x1-3
K0494.040400	A	круглые	-	-	40	5	11,5	Ø40x3-5
K0494.000420825	A	круглые	-	-	42	5	11,5	Ø42x0,8-2,5
K0494.000422550	A	круглые	-	-	42	5	11,5	Ø 42 x 2,5-5
K0494.000432025	A	круглые	-	-	43	5	11,5	Ø 43 x 2-2,5
K0494.000433035	A	круглые	-	-	43	5	11,5	Ø 43 x 3-3,5
K0494.000441232	A	круглые	-	-	44,5	5	11,5	Ø 44,5 x 1,2-3,2
K0494.000450830	A	круглые	-	-	45	5	11,5	Ø 45 x 0,8-3
K0494.000453050	A	круглые	-	-	45	5	11,5	Ø45x3-5
K0494.000461535	A	круглые	-	-	46	5	11,5	Ø 46 x 1,5-3,5
K0494.000481236	A	круглые	-	-	48,4	6	11,5	Ø 48,4 x 1,2-3,6
K0494.000482552	A	круглые	-	-	48,4	6	11,5	Ø 48,4 x 2,5-5,2
K0494.000501025	A	круглые	-	-	50	5	11,5	Ø50x1-2,5
K0494.050400	A	круглые	-	-	50	5	11,5	Ø50x2,5-4,5
K0494.000521535	A	круглые	-	-	52	5	14,5	Ø52x1,5-3,5
K0494.000551030	A	круглые	-	-	55	5	14,5	Ø55x1-3
K0494.000553050	A	круглые	-	-	55	5	14,5	Ø55x3-5
K0494.000601030	A	круглые	-	-	60	5	18	Ø60x1-3
K0494.000603050	A	круглые	-	-	60	5	18	Ø60x3-5
K0494.000631535	A	круглые	-	-	63,5	5	21	Ø 63,5 x 1,5-3,5
K0494.000651535	A	круглые	-	-	65	5	21	Ø 65 x 1,5-3,5
K0494.000653050	A	круглые	-	-	65	5	21	Ø65x3-5
K0494.000701035	A	круглые	-	-	70	5	21	Ø70x1-3,5
K0494.000751035	A	круглые	-	-	75	6	21	Ø75x1-3,5
K0494.000753050	A	круглые	-	-	75	6	21	Ø75x3-5
K0494.000761540	A	круглые	-	-	76,2	6	21	Ø76,2x1,5-4
K0494.000803055	A	круглые	-	-	80	6	21	Ø80x3-5,5
K0494.000851540	A	круглые	-	-	85	6	21	Ø85x1,5-4
K0494.000891840	A	круглые	-	-	88,9	6	21	Ø88,9x1,8-4
K0494.000901540	A	круглые	-	-	90	6	21	Ø90x1,5-4
K0494.000951540	A	круглые	-	-	95	6	21	Ø95x1,5-4
K0494.001001540	A	круглые	-	-	100	6	28	Ø100x1,5-4
K0494.413130520	B	квадратный	13	-	-	4	11,5	13x13x0,5-2
K0494.415150820	B	квадратный	15	-	-	3	11,5	15x15x0,8-2
K0494.416160820	B	квадратный	16	-	-	5	11,5	16x16x0,8-2
K0494.418181530	B	квадратный	18	-	-	5	11,5	18x18x1,5-3
K0494.420100	B	квадратный	20	-	-	5	11,5	20 x 20 x 0,8-3
K0494.422220830	B	квадратный	22	-	-	5	11,5	22x22x0,8-3
K0494.425150	B	квадратный	25	-	-	5	11,5	25 x 25 x 1-3
K0494.428281030	B	квадратный	28	-	-	5	11,5	28x28x1-3

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	A	B	D	H	L	Подходящий к
K0494.430200	B	квадратный	30	-	-	5	11,5	30 x 30 x 1-2,5
K0494.430302550	B	квадратный	30	-	-	5	11,5	30x30x2,5-5
K0494.432321035	B	квадратный	32	-	-	5	11,5	32x32x1-3,5
K0494.434341030	B	квадратный	34	-	-	5	14,5	34x34x1-3
K0494.435350830	B	квадратный	35	-	-	5	14,5	35x35x0,8-3
K0494.438381035	B	квадратный	38	-	-	5	14,5	38x38x1-3,5
K0494.440300	B	квадратный	40	-	-	5	14,5	40 x 40 x 1-3
K0494.440400	B	квадратный	40	-	-	5	14,5	40 x 40 x 3-5
K0494.445451030	B	квадратный	45	-	-	5	14,5	45x45x1-3
K0494.445453050	B	квадратный	45	-	-	5	14,5	45x45x3-5
K0494.448482545	B	квадратный	48	-	-	5	14,5	48x48x2,5-4,5
K0494.450500830	B	квадратный	50	-	-	5	14,5	50x50x0,8-3
K0494.450503050	B	квадратный	50	-	-	5	14,5	50x50x3-5
K0494.452521535	B	квадратный	52	-	-	5	14,5	52x52x1,5-3,5
K0494.455552045	B	квадратный	55	-	-	5	14,5	55x55x2-4,5
K0494.460601540	B	квадратный	60	-	-	5	21	60x60x1,5-4
K0494.465652045	B	квадратный	65	-	-	5	21	65x65x2-4,5
K0494.470702045	B	квадратный	70	-	-	5	18,7	70x70x2-4,5
K0494.475752045	B	квадратный	75	-	-	6	21	75x75x2-4,5
K0494.480802045	B	квадратный	80	-	-	6	21	80x80x2-4,5
K0494.490903050	B	квадратный	90	-	-	6	21	90x90x3-5
K0494.495953555	B	квадратный	95	-	-	6	21	95x95x3,5-5,5
K0494.400001040	B	квадратный	100	-	-	7	24	100x100x1-4
K0494.220100820	C	прямоугольный	20	10	-	3	11,5	20x10x0,8-2
K0494.220151020	C	прямоугольный	20	15	-	5	11,5	20x15x1-2
K0494.225100820	C	прямоугольный	25	10	-	3	11,5	25x10x0,8-2
K0494.225150825	C	прямоугольный	25	15	-	5	11,5	25x15x0,8-2,5
K0494.225201030	C	прямоугольный	25	20	-	5	11,5	25x20x1-3
K0494.230100820	C	прямоугольный	30	10	-	3	11,5	30x10x0,8-2
K0494.230150825	C	прямоугольный	30	15	-	5	11,5	30x15x0,8-2,5
K0494.230201030	C	прямоугольный	30	20	-	5	11,5	30x20x1-3
K0494.230250830	C	прямоугольный	30	25	-	5	11,5	30x25x0,8-3
K0494.235100820	C	прямоугольный	35	10	-	3,5	11,5	35x10x0,8-2
K0494.235151030	C	прямоугольный	35	15	-	5	11,5	35x15x1-3
K0494.235200830	C	прямоугольный	35	20	-	5	11,5	35x20x0,8-3
K0494.235250830	C	прямоугольный	35	25	-	5	11,5	35x25x0,8-3
K0494.240151020	C	прямоугольный	40	15	-	5	11,7	40x15x1-2
K0494.240200830	C	прямоугольный	40	20	-	5	11,5	40x20x0,8-3
K0494.240251035	C	прямоугольный	40	25	-	5	11,5	40x25x1-3,5
K0494.240301030	C	прямоугольный	40	30	-	5	11,5	40x30x1-3
K0494.240351030	C	прямоугольный	40	35	-	5	11,5	40x35x1-3
K0494.245201030	C	прямоугольный	45	20	-	5	11,5	45x20x1-3
K0494.245250830	C	прямоугольный	45	25	-	5	11,5	45x25x0,8-3
K0494.245300830	C	прямоугольный	45	30	-	5	11,5	45x30x0,8-3
K0494.245351035	C	прямоугольный	45	35	-	5	11,5	45x35x1-3,5
K0494.250100820	C	прямоугольный	50	10	-	3,5	11,5	50x10x0,8-2
K0494.250200830	C	прямоугольный	50	20	-	5	14,5	50x20x0,8-3
K0494.250250830	C	прямоугольный	50	25	-	5	14,5	50x25x0,8-3
K0494.250301030	C	прямоугольный	50	30	-	5	14,5	50x30x1-3
K0494.250351035	C	прямоугольный	50	35	-	5	14,5	50x35x1-3,5
K0494.250400830	C	прямоугольный	50	40	-	5	14,5	50x40x0,8-3
K0494.255401540	C	прямоугольный	55	40	-	5	14,5	55x40x1,5-4
K0494.260151020	C	прямоугольный	60	15	-	5	14,5	60x15x1-2
K0494.260201030	C	прямоугольный	60	20	-	5	14,5	60x20x1-3
K0494.260250830	C	прямоугольный	60	25	-	5	14,5	60x25x0,8-3
K0494.260301030	C	прямоугольный	60	30	-	5	14,5	60x30x1-3
K0494.260351535	C	прямоугольный	60	35	-	5	14,5	60x35x1,5-3,5
K0494.260401030	C	прямоугольный	60	40	-	5	14,5	60x40x1-3
K0494.260451540	C	прямоугольный	60	45	-	5	14,5	60x45x1,5-4
K0494.260501535	C	прямоугольный	60	50	-	5	14,5	60x50x1,5-3,5
K0494.270301030	C	прямоугольный	70	30	-	5	14,5	70x30x1-3
K0494.270351535	C	прямоугольный	70	35	-	5	14,5	70x35x1,5-3,5

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	A	B	D	H	L	Подходящий к
K0494.270401030	C	прямоугольный	70	40	-	5	14,5	70x40x1-3
K0494.270502040	C	прямоугольный	70	50	-	5	14,5	70x50x2-4
K0494.275251025	C	прямоугольный	75	25	-	5	14,5	75x25x1-2,5
K0494.275500825	C	прямоугольный	75	50	-	5	14,5	75x50x0,8-2,5
K0494.280251030	C	прямоугольный	80	25	-	5	14,5	*80x25x1-3
K0494.280301025	C	прямоугольный	80	30	-	5	14,5	*80x30x1-2,5
K0494.280401030	C	прямоугольный	80	40	-	5	14,5	80x40x1-3
K0494.280451535	C	прямоугольный	80	45	-	5	14,5	80x45x1,5-3,5
K0494.280501535	C	прямоугольный	80	50	-	5	21,5	80x50x1,5-3,5
K0494.280601545	C	прямоугольный	80	60	-	5	24	80x60x1,5-4,5
K0494.290402040	C	прямоугольный	90	40	-	5	14,5	*90x40x2-4
K0494.290502045	C	прямоугольный	90	50	-	5	21,5	90x50x2-4,5
K0494.290703055	C	прямоугольный	90	70	-	6	21,5	90x70x3-5,5
K0494.200301535	C	прямоугольный	100	30	-	5	14,5	*100x30x1,5-3,5
K0494.200401535	C	прямоугольный	100	40	-	5	14,5	*100x40x1,5-3,5
K0494.200501545	C	прямоугольный	100	50	-	5	24	100x50x1,5-4,5
K0494.200602545	C	прямоугольный	100	60	-	6	24,5	100x60x2,5-4,5
K0494.200803055	C	прямоугольный	100	80	-	6	24	100x80x3-5,5