

## Бугельные ручки из алюминия, овальные, наклонно расположенные

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Описание продукта:

Скошенные бугельные ручки хорошо подходят для установки в ограниченном пространстве. Эти ручки особенно прочные и могут применяться там, где требуется надежное управление.

#### Материал:

Алюминий EN AW-6063.

#### Исполнение:

Цвет черный или красный насыщенный RAL 3020 или без покрытия.

#### Указание:

На непокрытое исполнение после монтажа можно нанести лакокрасочный материал или покрытие.

#### Применение:

В ограниченных пространственных условиях в машиностроении, производстве комплектного промышленного оборудования, станкостроении, мебельной промышленности, медицинской и реабилитационной технике.

#### Монтаж:

С обратной стороны.


#### Преимущества:

Хороший доступ в ограниченном пространстве.

Устойчивость и прочность.

Стопорный элемент для открытия и закрытия крышек, ограждений и кожухов.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Бугельные ручки, алюминий, овальные, косые

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	B	B1	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K1634.1000106	черный	с порошковым покрытием	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.1120106	черный	с порошковым покрытием	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1634.1200106	черный	с порошковым покрытием	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.1280106	черный	с порошковым покрытием	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.1600106	черный	с порошковым покрытием	160	21	13	M6	50	173	10	1000

## Бугельные ручки из алюминия, овальные, наклонно расположенные

## Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	B	B1	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K1634.1120108	черный	с порошковым покрытием	112	25	17	M8	55	129	12	1000
K1634.1200108	черный	с порошковым покрытием	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.1280108	черный	с порошковым покрытием	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.1600108	черный	с порошковым покрытием	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.1800108	черный	с порошковым покрытием	180	25	17	M8	55	197	12	1000
K1634.1008406	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.1128406	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1634.1208406	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.1288406	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.1608406	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1634.1128408	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	112	25	17	M8	55	129	12	1000
K1634.1208408	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.1288408	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.1608408	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.1808408	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	180	25	17	M8	55	197	12	1000
K1634.10006	-	зачищенный	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.11206	-	зачищенный	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1634.12006	-	зачищенный	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.12806	-	зачищенный	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.16006	-	зачищенный	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1634.11208	-	зачищенный	112	25	17	M8	55	129	12	1000
K1634.12008	-	зачищенный	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.12808	-	зачищенный	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.16008	-	зачищенный	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.18008	-	зачищенный	180	25	17	M8	55	197	12	1000