



Описание

Описание продукта:

Шарнирные петли для панельных элементов и алюминиевых профилей. Откручивание осевых болтов без применения инструментов позволяет быстро разъединять и соединять половинки шарнира. Шарниры используются в откидных крышках, капотах или рамах. Может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4401.
Осевой штифт и принадлежности из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Полированный шарнир.
Пальцы осевые, без покрытия.
Принадлежности без покрытия.

Указание:

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарнирные петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Преимущества:

Монтаж и демонтаж без инструмента

По запросу:

Комбинации различных длин шарнирных створок.

Объем поставки:

Две половинки шарнира.
Выбранный осевой штифт и/или принадлежности.

Принадлежности:

Установочный палец с откидным фиксатором K0776.
Болт с головкой ISO 2341.
Установочный палец с кольцом для ключей.
Шплинт K1136 DIN EN ISO 1234.
Кольцо для ключей K0367.

Указание на чертеже:


Форма А: с установочным пальцем
Форма В: с болтом/головкой и кольцом для ключей
Форма С: с болтом/головкой и шплинтом

Шарниры из нержавеющей стали, отделяемые, демонтируемые

Описание товара/фотография продукта

- 2) Осевой штифт
- 3) Шплинт
- 4) Кольцо для ключей

Чертежи



Обзор изделий

Шарниры из нержавеющей стали, отделяемые, демонтируемые

Номер заказа	Форма	Тип формы	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
K1964.26151501	A	-	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	700	560
K1964.30181801	A	-	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	800	575
K1964.40232301	A	-	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
K1964.45252501	A	-	85	25	25	42,5	42,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
K1964.60333301	A	-	113	32,5	32,5	56,5	56,5	48	28	6,6	6	14	9	900	260
K1964.26151502	B	-	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	700	560
K1964.30181802	B	-	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	800	575
K1964.40232302	B	-	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
K1964.45252502	B	-	85	25	25	42,5	42,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
K1964.60333302	B	-	113	32,5	32,5	56,5	56,5	48	28	6,6	6	14	9	900	260
K1964.26151503	C	-	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	700	560
K1964.30181803	C	-	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	800	575
K1964.40232303	C	-	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
K1964.45252503	C	-	85	25	25	42,5	42,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
K1964.60333303	C	-	113	32,5	32,5	56,5	56,5	48	28	6,6	6	14	9	900	260

