

Выступ для шпингалетов, сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.


Исполнение:

оцинкованная сталь.

Принадлежности:

Шпингалет из цинка, длинный K1113.

Чертежи



Обзор изделий

Выступ для шпингалетов

Номер заказа	Материал основы	B	B1	A при длине корпуса H = 18	A при длине корпуса H = 30	A при длине корпуса H = 40	A при длине корпуса H = 50	L
K1114.135X160	Сталь	19,5	8,1	16	28	38	48	35
K1114.135X180	Сталь	19,5	8,1	18	30	40	50	35
K1114.135X200	Сталь	19,5	8,1	20	32	42	52	35
K1114.135X220	Сталь	19,5	8,1	22	34	44	54	35
K1114.135X240	Сталь	19,5	8,1	24	36	46	56	35
K1114.145X040	Сталь	19,5	8,1	4	16	26	36	45
K1114.145X060	Сталь	19,5	8,1	6	18	28	38	45
K1114.145X080	Сталь	19,5	8,1	8	20	30	40	45

Выступ для шпингалетов, сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	B	B1	A при длине корпуса H = 18	A при длине корпуса H = 30	A при длине корпуса H = 40	A при длине корпуса H = 50	L
K1114.145X100	Сталь	19,5	8,1	10	22	32	42	45
K1114.145X120	Сталь	19,5	8,1	12	24	34	44	45
K1114.145X140	Сталь	19,5	8,1	14	26	36	46	45
K1114.145X160	Сталь	19,5	8,1	16	28	38	48	45
K1114.145X180	Сталь	19,5	8,1	18	30	40	50	45
K1114.145X200	Сталь	19,5	8,1	20	32	42	52	45
K1114.145X220	Сталь	19,5	8,1	22	34	44	54	45
K1114.145X240	Сталь	19,5	8,1	24	36	46	56	45
K1114.145X260	Сталь	19,5	8,1	26	38	48	58	45
K1114.145X280	Сталь	19,5	8,1	28	40	50	60	45
K1114.145X300	Сталь	19,5	8,1	30	42	52	62	45
K1114.145X320	Сталь	19,5	8,1	32	44	54	64	45
K1114.145X340	Сталь	19,5	8,1	34	46	56	66	45
K1114.145X360	Сталь	19,5	8,1	36	48	58	68	45
K1114.145X380	Сталь	19,5	8,1	38	50	60	70	45
K1114.145X400	Сталь	19,5	8,1	40	52	62	72	45
K1114.145X420	Сталь	19,5	8,1	42	54	64	74	45