

Стопорные шайбы для болтов с тонким стержнем

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.


Исполнение:

полированные.

Указание:

Болты с тонким стержнем следует защищать стопорным элементом во избежание утери. Так обеспечивается соответствие стандарту EC 2006/42/EC. С дополнительной стопорной шайбой (опция) болт надежно крепится к детали до завинчивания. Для этого шайба устанавливается на резьбовую часть и может свободно перемещаться по стержню. Стержень винта не повреждается в результате концентрации напряжения. Самостоятельное отвинчивание в ручном режиме исключено. Тем не менее шайбу можно легко снять с болта. Поверхность болта с шестигранной головкой отполирована и имеет форму, оптимизированную для применения в области гигиены. Головка болта с торцевой стороны имеет полусферическую форму, конический буртик имеет соответствующий литейный уклон. Головка болта без выступов и углублений имеет ровную поверхность, глубина шероховатости составляет не более Ra 0,8 мкм. К поверхности не пристаю остаток продукта или грязь, что обеспечивает легкую очистку.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	D1	S
K1331.03	нержавеющая сталь A4	M3	6	1,5
K1331.04	нержавеющая сталь A4	M4	8	1,5
K1331.05	нержавеющая сталь A4	M5	10	1,5
K1331.06	нержавеющая сталь A4	M6	12	1,5
K1331.08	нержавеющая сталь A4	M8	16	2
K1331.10	нержавеющая сталь A4	M10	20	2
K1331.12	нержавеющая сталь A4	M12	24	2,5
K1331.16	нержавеющая сталь A4	M16	32	3

