

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.

Исполнение:

Сталь класса твердости 11H, без покрытия (черного цвета) или оцинкованная.

Нержавеющая сталь A2, без покрытия.


Нержавеющая сталь A4, без покрытия.

Указание:

Квадратные гайки по DIN 557 класс C.

Квадратные гайки часто используются в качестве закладных гаек в деталях, отлитых под давлением, или вставляются в профили корпуса (экструдированные алюминиевые профили) и используются в качестве пазового сухаря для привинчивания других деталей. Квадратные гайки также служат основой для клетьевых гаек. Квадратные гайки обеспечивают улучшенную защиту от проворачивания по сравнению с обычными шестигранными гайками.

Чертежи



Обзор изделий

Квадратные гайки DIN 557

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D	H	SW
K2314.05	Сталь	зачищенный (черный)	M5	4	8
K2314.06	Сталь	зачищенный (черный)	M6	5	10
K2314.08	Сталь	зачищенный (черный)	M8	6,5	13
K2314.10	Сталь	зачищенный (черный)	M10	8	17
K2314.12	Сталь	зачищенный (черный)	M12	10	19
K2314.16	Сталь	зачищенный (черный)	M16	13	24
K2314.205	Сталь	гальванически оцинкован	M5	4	8

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D	H	SW
K2314.206	Сталь	гальванически оцинкован	M6	5	10
K2314.208	Сталь	гальванически оцинкован	M8	6,5	13
K2314.210	Сталь	гальванически оцинкован	M10	8	17
K2314.212	Сталь	гальванически оцинкован	M12	10	19
K2314.216	Сталь	гальванически оцинкован	M16	13	24
K2314.105	нержавеющая сталь A2	защищенный	M5	4	8
K2314.106	нержавеющая сталь A2	защищенный	M6	5	10
K2314.108	нержавеющая сталь A2	защищенный	M8	6,5	13
K2314.110	нержавеющая сталь A2	защищенный	M10	8	17
K2314.112	нержавеющая сталь A2	защищенный	M12	10	19
K2314.116	нержавеющая сталь A2	защищенный	M16	13	24
K2314.605	нержавеющая сталь A4	защищенный	M5	4	8
K2314.606	нержавеющая сталь A4	защищенный	M6	5	10
K2314.608	нержавеющая сталь A4	защищенный	M8	6,5	13
K2314.610	нержавеющая сталь A4	защищенный	M10	8	17
K2314.612	нержавеющая сталь A4	защищенный	M12	10	19
K2314.616	нержавеющая сталь A4	защищенный	M16	13	24