

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Описание товара/фотография продукта

INCH
Parts



чёрный шелковисто-матовый  RAL 9005	чёрный текстурированный матовый  RAL 9005	оранжевый чистый текстурированный матовый  RAL 2004	рапсово-жёлтый текстурированный матовый  RAL 1021
ярко-красный текстурированный матовый  RAL 3020	ярко-зелёный текстурированный матовый  RAL 6032	ярко-синий текстурированный матовый  RAL 5017	светло-серый текстурированный матовый  RAL 7035
серый текстурированный матовый  RAL 7040	неокрашенная поверхность без покрытия лаком 	блестяще хромированный 	

Описание

Материал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.

стальные части из нержавеющей стали 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение:

Рычаг черное полимерное покрытие или с блестящим хромированием.

Стальные части Без покрытия.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.


Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

**Вывод из зацепления
путем поднятия**



Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Чертежи



Обзор изделий

Рычаги зажимные с внутренней резьбой, стальные части из нержавеющей стали

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0123.9AD1	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9AE1	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9A11	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0AD1	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0AE1	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A01	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A11	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A21	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1A01	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A11	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A21	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2A21	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2A31	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3A31	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3A41	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4A41	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4A51	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5A51	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5A61	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.9AD181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9AE181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9A1181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0AD181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0AE181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0123.0A0181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A1181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A2181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1A0181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A1181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A2181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2A2181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2A3181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3A3181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3A4181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4A4181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4A5181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5A5181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5A6181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.9AD182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9AE182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9A1182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0AD182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0AE182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A0182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A1182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A2182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1A0182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A1182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A2182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2A2182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2A3182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3A3182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3A4182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4A4182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4A5182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5A5182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5A6182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.9AD183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9AE183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9A1183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0AD183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0AE183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A0183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A1183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A2183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1A0183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A1183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A2183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2A2183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2A3183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3A3183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3A4183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4A4183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4A5183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5A5183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5A6183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.9AD184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9AE184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9A1184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0AD184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0AE184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A0184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A1184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A2184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1A0184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A1184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0123.1A2184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2A2184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2A3184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3A3184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3A4184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4A4184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4A5184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5A5184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5A6184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.9AD185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9AE185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9A1185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0AD185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0AE185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A0185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A1185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A2185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1A0185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A1185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A2185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2A2185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2A3185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3A3185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3A4185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4A4185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4A5185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5A5185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5A6185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.9AD186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9AE186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9A1186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0AD186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0AE186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A0186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A1186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A2186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1A0186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A1186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A2186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2A2186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2A3186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3A3186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3A4186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4A4186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4A5186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5A5186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5A6186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.9AD187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9AE187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9A1187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0AD187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0AE187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A0187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A1187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A2187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1A0187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A1187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A2187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2A2187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2A3187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3A3187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3A4187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0123.4A4187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4A5187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5A5187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5A6187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.9AD188	серый RAL 7040	текстурный матовый	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9AE188	серый RAL 7040	текстурный матовый	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9A1188	серый RAL 7040	текстурный матовый	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0AD188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0AE188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A0188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A1188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A2188	серый RAL 7040	текстурный матовый	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1A0188	серый RAL 7040	текстурный матовый	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A1188	серый RAL 7040	текстурный матовый	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A2188	серый RAL 7040	текстурный матовый	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2A2188	серый RAL 7040	текстурный матовый	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2A3188	серый RAL 7040	текстурный матовый	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3A3188	серый RAL 7040	текстурный матовый	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3A4188	серый RAL 7040	текстурный матовый	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4A4188	серый RAL 7040	текстурный матовый	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4A5188	серый RAL 7040	текстурный матовый	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5A5188	серый RAL 7040	текстурный матовый	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5A6188	серый RAL 7040	текстурный матовый	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.9AD008	-	защищенный	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9AE008	-	защищенный	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9A1008	-	защищенный	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0AD008	-	защищенный	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0AE008	-	защищенный	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A0008	-	защищенный	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A1008	-	защищенный	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A2008	-	защищенный	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1A0008	-	защищенный	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A1008	-	защищенный	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A2008	-	защищенный	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2A2008	-	защищенный	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2A3008	-	защищенный	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3A3008	-	защищенный	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3A4008	-	защищенный	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4A4008	-	защищенный	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4A5008	-	защищенный	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5A5008	-	защищенный	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5A6008	-	защищенный	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.9AD6	серебристый	с блестящим хромированием	9	6-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9AE6	серебристый	с блестящим хромированием	9	8-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.9A16	серебристый	с блестящим хромированием	9	10-32	6	8	11	11,5	21,4	4	11,9	24	27	22	27,7	6,4	12
K0123.0AD6	серебристый	с блестящим хромированием	0	6-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0AE6	серебристый	с блестящим хромированием	0	8-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A06	серебристый	с блестящим хромированием	0	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A16	серебристый	с блестящим хромированием	0	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.0A26	серебристый	с блестящим хромированием	0	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
K0123.1A06	серебристый	с блестящим хромированием	1	10-24	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A16	серебристый	с блестящим хромированием	1	10-32	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.1A26	серебристый	с блестящим хромированием	1	1/4-20	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0123.2A26	серебристый	с блестящим хромированием	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.2A36	серебристый	с блестящим хромированием	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.3A36	серебристый	с блестящим хромированием	3	5/16-18	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.3A46	серебристый	с блестящим хромированием	3	3/8-16	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.4A46	серебристый	с блестящим хромированием	4	3/8-16	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.4A56	серебристый	с блестящим хромированием	4	1/2-13	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0123.5A56	серебристый	с блестящим хромированием	5	1/2-13	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0123.5A66	серебристый	с блестящим хромированием	5	5/8-11	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch



Обзор изделий
