

Полые винты для регулируемых опор из стали**Описание товара/фотография продукта**

**Описание****Материал:**

Сталь.

Исполнение:

оцинкованный или черный фосфатированный.

Указание:

Регулируемые опоры состоят из установочного винта и диска.

Подходящий диск необходимо выбирать на основании внутреннего диаметра D1.


По запросу:

Полый винт с уменьшенным размером гаечного ключа.

Принадлежности:

Диск K2347.

Гайка K2348.



Обзор изделий

Полые винты для регулируемых опор из стали

Номер заказа	Поверхность корпуса	D	D1	H	H1	L	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)
K2346.112413X085	оцинкованная	M24x2	13	105	15	85	24	60
K2346.113622X095	оцинкованная	M36x2	22	120	15	95	41	90
K2346.113622X170	оцинкованная	M36x2	22	195	15	170	41	90
K2346.122413X085	фосфатированный	M24x2	13	105	15	85	24	60
K2346.123622X095	фосфатированный	M36x2	22	120	15	95	41	90
K2346.123622X170	фосфатированный	M36x2	22	195	15	170	41	90