

Volant moleté avec poignée

Description de l'article/illustrations du produit



gris foncé RAL 7021	orangé pur RAL 2004	vert Δ = 2 RAL 6032	bleu signalisation RAL 5017
gris clair RAL 7035	rouge signalisation RAL 3020	jaune colza RAL 1021	

Description

Matière :

Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier 5.8.


Finition :

Acier zingué passivé bleu

Indication de dessin :

Forme H : sans vis de serrage
Forme M : avec vis de serrage

Dessins



Aperçu des articles

Volant moleté avec poignée

Référence	Forme	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
K0262.2106	H	gris foncé RAL 7021	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21061	H	orange RAL 2004	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10

Volant moleté avec poignée

Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
K0262.21062	H	vert sécurité RAL 6032	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21063	H	bleu RAL 5017	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21065	H	gris clair RAL 7035	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21066	H	rouge trafic RAL 3020	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21067	H	jaune colza RAL 1021	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.2206	H	gris foncé RAL 7021	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22061	H	orange RAL 2004	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22062	H	vert sécurité RAL 6032	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22063	H	bleu RAL 5017	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22065	H	gris clair RAL 7035	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22066	H	rouge trafic RAL 3020	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22067	H	jaune colza RAL 1021	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.2308	H	gris foncé RAL 7021	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23081	H	orange RAL 2004	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23082	H	vert sécurité RAL 6032	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23083	H	bleu RAL 5017	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23085	H	gris clair RAL 7035	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23086	H	rouge trafic RAL 3020	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23087	H	jaune colza RAL 1021	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.1106	M	gris foncé RAL 7021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11061	M	orange RAL 2004	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11062	M	vert sécurité RAL 6032	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11063	M	bleu RAL 5017	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11065	M	gris clair RAL 7035	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11066	M	rouge trafic RAL 3020	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11067	M	jaune colza RAL 1021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.1206	M	gris foncé RAL 7021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12061	M	orange RAL 2004	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12062	M	vert sécurité RAL 6032	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12063	M	bleu RAL 5017	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12065	M	gris clair RAL 7035	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12066	M	rouge trafic RAL 3020	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12067	M	jaune colza RAL 1021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.1308	M	gris foncé RAL 7021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13081	M	orange RAL 2004	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13082	M	vert sécurité RAL 6032	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13083	M	bleu RAL 5017	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13085	M	gris clair RAL 7035	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13086	M	rouge trafic RAL 3020	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13087	M	jaune colza RAL 1021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14