


## Volants en plastique

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Corps de base du volant en thermoplastique.

Moyeu en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

#### Finition :

Thermoplastique gris foncé.

Pièces en acier brunies.

Inox brut.


#### Nota :

Le cache du moyeu est livré non monté.

Les volants se fixent sur l'arbre soit à l'aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette.

Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).


### Dessins



## Volants en plastique

## Dessins

DIN 6885-1



## Aperçu des articles

## Volant

Référence	Finition 1	Finition 2	Matière des composants	D	D1	D2	D3	D7	A1	H	H2	L1	L3	B3	T
K0256.108008	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.108010	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.108012	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.210010	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
K0256.210012	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
K0256.312512	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.312514	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.312516	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.416014	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
K0256.416016	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
K0256.10800802	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	2	9
K0256.10801003	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	3	11,4
K0256.10801204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	4	13,8
K0256.21001003	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	3	11,4
K0256.21001204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	4	13,8
K0256.31251204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	4	13,8
K0256.31251405	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	16,3
K0256.31251605	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	18,3
K0256.41601405	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	16,3
K0256.41601605	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	18,3
K0256.1080086	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.1080106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.1080126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.2100106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
K0256.2100126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
K0256.3125126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.3125146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.3125166	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.4160146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
K0256.4160166	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
K0256.108008026	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	2	9
K0256.108010036	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	3	11,4
K0256.108012046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	4	13,8
K0256.210010036	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	3	11,4
K0256.210012046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	4	13,8
K0256.312512046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	4	13,8
K0256.312514056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	16,3
K0256.312516056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	18,3
K0256.416014056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	16,3
K0256.416016056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	18,3
K0256.0108008	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.0108010	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.0108012	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.0210010	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-

## Volants en plastique

## Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Finition 2	Matière des composants	D	D1	D2	D3	D7	A1	H	H2	L1	L3	B3	T
K0256.0210012	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
K0256.0312512	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.0312514	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.0312516	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.0416014	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
K0256.0416016	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
K0256.010800802	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	2	9
K0256.010801003	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	3	11,4
K0256.010801204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	4	13,8
K0256.021001003	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	3	11,4
K0256.021001204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	4	13,8
K0256.031251204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	4	13,8
K0256.031251405	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	16,3
K0256.031251605	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	18,3
K0256.041601405	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	16,3
K0256.041601605	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	18,3
K0256.01080086	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.01080106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.01080126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.02100106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
K0256.02100126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
K0256.03125126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.03125146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.03125166	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.04160146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
K0256.04160166	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
K0256.0108008026	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	2	9
K0256.0108010036	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	3	11,4
K0256.0108012046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	4	13,8
K0256.0210010036	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	3	11,4
K0256.0210012046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	4	13,8
K0256.0312512046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	4	13,8
K0256.0312514056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	16,3
K0256.0312516056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	18,3
K0256.0416014056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	16,3
K0256.0416016056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	18,3