

Описание**Материал:**

Сталь.

Ручка duroplast PF 31.

Исполнение:

Корпус серебристо-серый молотковый лак.

Все остальные части воронёные.


Ручка круглая красная.

Указание:

Ход подачи составляет 12 мм. В пределах короткого пути зажима 1,5 мм в любом положении происходит самоторможение. Это позволяет надёжно зажимать заготовки с допусками до 1 мм. Зажимной элемент arness можно устанавливать в любом горизонтальном и вертикальном положении.

Чтобы сделать возможной индивидуальную подгонку в различных условиях, было разработано несколько стандартных дополнительных частей. Они поставляются как принадлежности по заказу. Все подвергающиеся большой нагрузке части системы, а также упор, закалённые.

Максимально допустимое зажимное усилие 4905 Н.



Обзор изделий

Номер заказа	Габариты
K0021.01	смотри чертеж

