

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Резьбовая втулка оцинкованная с синей пассивацией.


Болт с резьбой закаленный, вороненый.

Стандартная упругость, усиленная упругость.

Указание:

Упоры пружинные нажимные и тяговые, известные как универсальные упоры, служат для фиксации, позиционирования или зажима различных элементов. Болт с резьбой, который защищен от проворачивания благодаря своей форме шестигранника, может использоваться как натяжной или упорный болт.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Упругость	D	SW	D1	D2	D3	F1 N	F2 N	H	L	L1	L3	T мин.
K0977.3112	K	Стандартная	M12X1,5	8	M4	5,5	6,78	16	38	6,12	20	27,5	1,38	8
K0977.3116	K	Стандартная	M16x1,5	11	M5	8	10	25	71	8,7	28	38	1,3	10
K0977.3120	K	Стандартная	M20X1,5	14	M6	10	12,2	40	140	10,3	34	47	2,7	12
K0977.3212	K	Повышенная	M12X1,5	8	M4	5,5	6,78	20	60	6,12	20	27,5	1,38	8
K0977.3216	K	Повышенная	M16x1,5	11	M5	8	10	35	103	8,7	28	38	1,3	10
K0977.3220	K	Повышенная	M20X1,5	14	M6	10	12,2	60	175	10,3	34	47	2,7	12