

Комплект ремонтный

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал, конструкция:

Резьбовая вставка из стали, запассивированная.

Указание:

Этот ремонтный комплект делает возможным вторичное использование или ремонт поврежденных, вырванных и заеденных резьбовых отверстий. Таким образом возможно исправление производственного брака на высокоценных продуктах.

Резьбовые вставки подходят для применения в различных материалах, даже для легких сплавов и отливок.

Вставки с внутренней резьбой больше чем М6, поставляются с 4 вместо 2 шпонками.

Доп. отклонения от нормы:

Для представленной резьбы допуск соответствует среднему, т. е. 6H для гаечной резьбы и 6g для резьбы болта. Остаточная масса $\pm 0,25$ мм.

Технические указания см. в руководстве по эксплуатации для резьбовых вставок.

Преимущества:

- Легкий и быстрый монтаж.
- Вставка фиксируется шпонками, что предотвращает скручивание из-за перекашивания или вибраций.
- Кроме монтажного инструмента не требуются никакие специальные устройства.

Обзор изделий

Комплект ремонтный

Номер заказа	Содержимые резьбовые вставки, внутренняя резьба	Содержимые резьбовые вставки, наружная резьба	Длина вставок	Количество вставок	Количество монтажных инструментов	Номер заказа резьбовой вставки
K0653.01	M5	M8	8	8	1	K0398.05 K0398.06
	M6	M10X1,25	10	8	1	K0398.08 K0398.08X1
	M8	M12X1,25	12	6	1	K0398.10 K0398.10X125
	M8X1	M12X1,25	12	6	-	K0398.12 K0398.12X125
	M10	M14X1,5	14	4	1	
	M10X1,25	M14X1,5	14	4	-	
	M12	M16X1,5	16	3	1	
	M12X1,25	M16X1,5	16	3	-	