

Верстачные винты со свободной рукояткой DIN 6306

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.


Исполнение:

Вороненый, упорная цапфа закаленная.

Указание:

Если рукоятка у верстачного винта свободная, то она передвигается и удерживается пружиной сжатия в любом положении. Кольца ограничивают путь перемещения.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L5	Z2	мин. α
K0756.210X40	свободная рукоятка	M10	18	8	8	40	32	80	30	9	3°
K0756.210X50	свободная рукоятка	M10	18	8	8	50	32	80	40	9	3°
K0756.212X50	свободная рукоятка	M12	20	10	8	50	35	100	40	10	3°
K0756.212X60	свободная рукоятка	M12	20	10	8	60	35	100	50	10	3°
K0756.216X55	свободная рукоятка	M16	24	13	12	55	40	120	45	12	5°
K0756.216X70	свободная рукоятка	M16	24	13	12	70	40	120	60	12	5°
K0756.216X90	свободная рукоятка	M16	24	13	12	90	40	120	80	12	5°
K0756.220X55	свободная рукоятка	M20	30	16	15,5	55	45	140	45	14	4°
K0756.220X70	свободная рукоятка	M20	30	16	15,5	70	45	140	60	14	4°
K0756.220X90	свободная рукоятка	M20	30	16	15,5	90	45	140	80	14	4°