

# Ручки с накаткой, форма С, со стандартным линейным увеличением



# Описание товара/фотография продукта



## Описание

#### Материал:

Термопласт, цвет черно-серый. Втулка из стали.

#### Исполнение:

Втулка с синим пассивированием.

#### Указание:

Возможно так же исполнение без шкалы, с одной риской шкалы или же с 20 делениями и 10 цифрами.

 $\Delta$  На этом месте укажите цветовой код крышки. При черном цвете крышки цветной код не требуется.

# По запросу:

Специальное масштабирование.


## Указание на чертеже:


Форма А: без изменения размеров Форма В: с маркировочной отметкой

Форма С: со стандартным изменением размеров

1) Установочный винт для крепления (для формы С между цифрами 5 и 6)

## Чертежи





# Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет	D	D1	D2	D3	D4	Н	H1	H2	T
		крышки									
K0248.3105	С	чёрно-серый RAL 7021	5	21	19	19	М3	22	10,5	5	10
K0248.31051	С	оранжевый RAL 2004	5	21	19	19	М3	22	10,5	5	10
K0248.31052	С	ярко-зелёный RAL6032	5	21	19	19	М3	22	10,5	5	10
K0248.31053	С	синий RAL5017	5	21	19	19	М3	22	10,5	5	10
K0248.31055	С	светло-серый RAL 7035	5	21	19	19	М3	22	10,5	5	10
K0248.31056	С	ярко-красный RAL 3020	5	21	19	19	М3	22	10,5	5	10
K0248.31057	С	ярко-жёлтый RAL 1021	5	21	19	19	М3	22	10,5	5	10
K0248.3206	С	чёрно-серый RAL 7021	6	26	23	23	М3	26	12	6	10
K0248.32061	С	оранжевый RAL 2004	6	26	23	23	М3	26	12	6	10

1/2



# Ручки с накаткой, форма С, со стандартным линейным увеличением



# Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет	D	D1	D2	D3	D4	Н	H1	H2	Т
		крышки									
K0248.32062	С	ярко-зелёный RAL6032	6	26	23	23	М3	26	12	6	10
K0248.32063	С	синий RAL5017	6	26	23	23	М3	26	12	6	10
K0248.32065	С	светло-серый RAL 7035	6	26	23	23	М3	26	12	6	10
K0248.32066	С	ярко-красный RAL 3020	6	26	23	23	М3	26	12	6	10
K0248.32067	С	ярко-жёлтый RAL 1021	6	26	23	23	М3	26	12	6	10
K0248.3308	С	чёрно-серый RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33081	С	оранжевый RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33082	С	ярко-зелёный RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33083	С	синий RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33085	С	светло-серый RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33086	С	ярко-красный RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33087	С	ярко-жёлтый RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14